

HDC HQ 8 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



小尺寸，高性能。可使用HD压接插针。

回路数：8 (+PE)

额定电流: 16 A

额定电压: 500 V

符合 UL/CSA 的标准电压：600 V 交流/直流

通用订货数据

| | |
|------------|--|
| 版本 | HDC - 插芯, 插座, 500 V, 16 A, 回路数: 8, 冷压联接, 安装尺寸: HQ |
| 订货号 | 1919980000 |
| 类型 | HDC HQ 8 FC |
| GTIN (EAN) | 4032248557950 |
| 数量 | 1 items |

HDC HQ 8 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据**审批**

MAMID 认证



| | |
|-----------------------|-----------------------|
| ROHS | 一致 |
| UL File Number Search | UL 网站 |
| cURus 证书号 | E92202 |

尺寸和重量

| | | | |
|----|---------|---------|-------------|
| 深 | 41.6 mm | 深度 (英寸) | 1.6378 inch |
| 高度 | 38.5 mm | 高度 (英寸) | 1.5157 inch |
| 宽度 | 22.4 mm | 宽度 (英寸) | 0.8819 inch |
| 净重 | 14.96 g | | |

温度

| | |
|------|-------------------|
| 温度限值 | -40 °C ... 125 °C |
|------|-------------------|

环保产品合规

| | |
|------------|--|
| RoHS 合规状态 | 合规, 无例外 |
| REACH SVHC | Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |
| SCIP | 1609748e-c278-4c9b-b3d1-e6215d2988cd |

| | | |
|-------|---------|---------|
| 化学抵抗力 | 材料 | 丙酮 |
| 化学抵抗力 | 材料 | 有耐受性 |
| 材料 | 氨水 | |
| 化学抵抗力 | 材料 | 有条件的耐受性 |
| 材料 | 汽油 | |
| 化学抵抗力 | 材料 | 有耐受性 |
| 材料 | 苯 | |
| 化学抵抗力 | 材料 | 有耐受性 |
| 材料 | 柴油 | |
| 化学抵抗力 | 材料 | 有条件的耐受性 |
| 材料 | 乙酸, 浓缩 | |
| 化学抵抗力 | 材料 | 有耐受性 |
| 材料 | 氢氧化钾 | |
| 化学抵抗力 | 材料 | 有条件的耐受性 |
| 材料 | 甲醇 | |
| 化学抵抗力 | 材料 | 有条件的耐受性 |
| 材料 | 发动机油 | |
| 化学抵抗力 | 材料 | 有条件的耐受性 |
| 材料 | 碱液, 稀释 | |
| 化学抵抗力 | 材料 | 有耐受性 |
| 材料 | 氢氯氟碳化合物 | |
| 化学抵抗力 | 材料 | 有条件的耐受性 |
| 材料 | 室外使用 | |
| 化学抵抗力 | 材料 | 有条件的耐受性 |

通用参数

| | |
|---------|-------|
| 回路数 | 8 |
| 插拔次数 Ag | ≥ 500 |
| 插拔次数 Au | ≥ 500 |
| 联接类型 | 冷压联接 |

HDC HQ 8 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

| | | |
|-----------------------|--------------------------|--------|
| 安装尺寸 | HQ | |
| 阻燃等级符合 UL 94 | V-0 | |
| 通道电阻 | $\leq 2 \text{ m}\Omega$ | |
| 颜色编码 | 米色 | |
| 绝缘电阻 | 1010 Ω | |
| 绝缘材料 | PC 加强型玻璃纤维 (UL-认证及管路鉴定) | |
| 绝缘材料组 | IIIa | |
| 型号 | 插座 | |
| 污染等级 | 3 | |
| 基础材料 | 铜合金 | |
| 系列 | HQ | |
| 额定电压 (DIN EN 61984) | 500 V | |
| 按照 UL/CSA 额定电压 | 600 V AC/DC | |
| 额定冲击电压 (DIN EN 61984) | 6 kV | |
| 额定电流 (DIN EN 61984) | 16 A | |
| 额定电流 (UR) | AWG 导线接口横截面 | AWG 12 |
| | 额定电流 | 19 A |
| | AWG 导线接口横截面 | AWG 14 |
| | 额定电流 | 15 A |
| | AWG 导线接口横截面 | AWG 16 |
| | 额定电流 | 12 A |
| | AWG 导线接口横截面 | AWG 18 |
| | 额定电流 | 8 A |
| | AWG 导线接口横截面 | AWG 20 |
| | 额定电流 | 8 A |
| 额定电流 (cUR) | AWG 导线接口横截面 | AWG 12 |
| | 额定电流 | 19 A |
| | AWG 导线接口横截面 | AWG 14 |
| | 额定电流 | 15 A |
| | AWG 导线接口横截面 | AWG 16 |
| | 额定电流 | 12 A |
| | AWG 导线接口横截面 | AWG 18 |
| | 额定电流 | 8 A |
| | AWG 导线接口横截面 | AWG 20 |
| | 额定电流 | 8 A |
| 不含卤素 | false | |
| 低烟符合 DIN EN 45545-2 | 是 | |
| BG | HQ | |
| 电源触点数量 | 8 | |

尺寸

| | | | |
|------|---------|------|---------|
| 宽度 | 22.4 mm | 底座总长 | 41.6 mm |
| 插座高度 | 38.5 mm | | |

接头数据 PE

| | | | |
|-----------------|-------------------|-----------------|--------|
| PE 连接类型 | 冷压联接 | PE联接 剥线长度 | 7.5 mm |
| 额定横截面 | 4 mm ² | 最小压接面积 AWG (PE) | AWG 20 |
| 最大压接面积 AWG (PE) | AWG 12 | | |

型号

| | | | |
|--------------|--------------------------|--------------|---------------------|
| 导线最大压接面积 AWG | AWG 12 | 额定连接下的裸线长度 | 7.5 mm |
| 联接类型 | 冷压联接 | 安装尺寸 | HQ |
| 通道电阻 | $\leq 2 \text{ m}\Omega$ | 导线最小压接面积 AWG | AWG 20 |
| 最大压接面积 软导线 | 4 mm ² | 最小多股导线接线截面积 | 0.5 mm ² |

HDC HQ 8 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

| | | | |
|--------|-------------------|--------|---------------------|
| 最大压接面积 | 4 mm ² | 最小压接面积 | 0.5 mm ² |
| 基础材料 | 铜合金 | BG | HQ |

分类



| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000438 | ETIM 9.0 | EC000438 |
| ETIM 10.0 | EC000438 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-05 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-05 | | |

HDC HQ 8 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸



HDC HQ 8 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件**开槽螺丝刀**

VDE 绝缘的一字螺丝刀, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, 符合 DIN 5264 标准, ISO 2380/1, SoftFinish 把手

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|----------|
| 类型 | SDIS 0.6X3.5X100 | 版本 |
| 订货号 | 9008390000 | 螺丝刀, 螺丝刀 |
| GTIN (EAN) | 4032248056354 | |
| 数量 | 1 ST | |

</div

HDC HQ 8 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件**Crimping tools**

用于车削式插针

- 自锁机构保证了压接的质量
- 操作失误时可以解除自锁
- 固定挡块可保证端头的精确放置位置

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 类型 | CTX CM 1.6/2.5 | 版本 |
| 订货号 | 9018490000 | 压接工具, 端头的压接工具, 0.14mm ² , 4mm ² , W-夹 |
| GTIN (EAN) | 4008190884598 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | CTIN CM 1.6/2.5 | 版本 |
| 订货号 | 9205430000 | 压接工具, 端头的压接工具, 0.14mm ² , 6mm ² , 4锯齿夹 |
| GTIN (EAN) | 4032248733446 | |
| 数量 | 1 ST | |

退针工具

魏德米勒提供各种压接工具、退针工具和光纤工具。

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|----------|
| 类型 | REMOVAL TOOL HE | 版本 |
| 订货号 | 1866750000 | 工具, 退针工具 |
| GTIN (EAN) | 4032248437078 | |
| 数量 | 1 ST | |

HE

我们为插芯提供了不同配件, 包括插芯编码系统。




HDC HQ 8 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件**通用订货数据**

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------|
| 类型 | HDC HE CP | 版本 |
| 订货号 | 1003240000 | 重载接插件, 附件, 编码系统 |
| GTIN (EAN) | 4032248698233 | |
| 数量 | 100 ST | |

冷压插针HE

压接可以在导线和触点之间实现安全可靠的电气和机械联接。理想的压接具有气密性和防腐蚀性。

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 类型 | HDC-C-HE-BM0.5AG | 版本 |
| 订货号 | 1201100000 | 重载接插件, 冷压插针, HE, HEE, HQ, MixMate, 插座, 最大压接面积: 0.5, |
| GTIN (EAN) | 4008190142698 | 车削的, 铜合金 |
| 数量 | 100 ST | |
| 类型 | HDC-C-HE-BM0.75-1.00AG | 版本 |
| 订货号 | 1201200000 | 重载接插件, 冷压插针, HE, HEE, HQ, MixMate, 插座, 最大压接面积: 1, |
| GTIN (EAN) | 4008190044480 | 车削的, 铜合金 |
| 数量 | 100 ST | |
| 类型 | HDC-C-HE-BM1.5AG | 版本 |
| 订货号 | 1201300000 | 重载接插件, 冷压插针, HE, HEE, HQ, MixMate, 插座, 最大压接面积: 1.5, |
| GTIN (EAN) | 4008190100346 | 车削的, 铜合金 |
| 数量 | 100 ST | |
| 类型 | HDC-C-HE-BM2.5AG | 版本 |
| 订货号 | 1201400000 | 重载接插件, 冷压插针, HE, HEE, HQ, MixMate, 插座, 最大压接面积: 2.5, |
| GTIN (EAN) | 4008190047078 | 车削的, 铜合金 |
| 数量 | 100 ST | |
| 类型 | HDC-C-HE-BM4.0AG | 版本 |
| 订货号 | 1201500000 | 重载接插件, 冷压插针, HE, HEE, HQ, MixMate, 插座, 最大压接面积: 4, |
| GTIN (EAN) | 4008190148096 | 车削的, 铜合金 |
| 数量 | 100 ST | |
| 类型 | HDC-C-HE-BM0.5AU | 版本 |
| 订货号 | 1651470000 | 重载接插件, 冷压插针, HE, HEE, HQ, MixMate, 插座, 最大压接面积: 0.5, |
| GTIN (EAN) | 4008190400149 | 车削的, 铜合金 |
| 数量 | 100 ST | |
| 类型 | HDC-C-HE-BM0.75-1.00AU | 版本 |
| 订货号 | 1651480000 | 重载接插件, 冷压插针, HE, HEE, HQ, MixMate, 插座, 最大压接面积: 1, |
| GTIN (EAN) | 4008190400156 | 车削的, 铜合金 |
| 数量 | 100 ST | |
| 类型 | HDC-C-HE-BM1.5AU | 版本 |
| 订货号 | 1651490000 | 重载接插件, 冷压插针, HE, HEE, HQ, MixMate, 插座, 最大压接面积: 1.5, |
| GTIN (EAN) | 4008190400163 | 车削的, 铜合金 |
| 数量 | 100 ST | |

HDC HQ 8 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 类型 | HDC-C-HE-BM2.5AU | 版本 |
| 订货号 | 1651500000 | 重载接插件, 冷压插针, HE, HEE, HQ, MixMate, 插座, 最大压接面积: 2.5, |
| GTIN (EAN) | 4008190400170 | 车削的, 铜合金 |
| 数量 | 100 ST | |
| 类型 | HDC-C-HE-BM4.0AU | 版本 |
| 订货号 | 1651510000 | 重载接插件, 冷压插针, HE, HEE, HQ, MixMate, 插座, 最大压接面积: 4, |
| GTIN (EAN) | 4008190400187 | 车削的, 铜合金 |
| 数量 | 100 ST | |

插头外壳 侧面进线

特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。

外壳的联锁系统提供安全保障。我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合, 防止意外打开。

镭射标识使辨认更为简单快捷。每个外壳带有永久镭射标识, 因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。目前, HQ 系列能够提供特殊的保护功能 —— 可以用一把挂锁安全锁住穿体式插座外壳（盖子和金属夹具）。

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 类型 | HDC HQM TSLU 1PG21 | 版本 |
| 订货号 | 1003100000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: HQ, 防护等级: IP65, 插接状态下, 侧面进线, 插头 |
| GTIN (EAN) | 4032248698035 | 外壳, 侧面锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: PG 21 |
| 数量 | 1 ST | |

插头外壳 顶部进线

特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。

外壳的联锁系统提供安全保障。我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合, 防止意外打开。

镭射标识使辨认更为简单快捷。每个外壳带有永久镭射标识, 因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。目前, HQ 系列能够提供特殊的保护功能 —— 可以用一把挂锁安全锁住穿体式插座外壳（盖子和金属夹具）。

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 类型 | HDC HQM TOLU 1PG21 | 版本 |
| 订货号 | 1003080000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: HQ, 防护等级: IP65, 插接状态下, 顶部进线, 插头 |
| GTIN (EAN) | 4032248698011 | 外壳, 侧面锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: PG 21 |
| 数量 | 1 ST | |

HDC HQ 8 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件**穿体式插座外壳**

特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。

外壳的联锁系统提供安全保障。我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合，防止意外打开。

镭射标识使辨认更为简单快捷。每个外壳带有永久镭射标识，因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。目前，HQ 系列能够提供特殊的保护功能 —— 可以用一把挂锁安全锁住穿体式插座外壳（盖子和金属夹具）。

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 类型 | HDC HQM ALU | 版本 |
| 订货号 | 1003050000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: HQ, 防护等级: IP65, 插接状态下, 穿体式插座外壳, 侧面锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: none |
| GTIN (EAN) | 4032248697984 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC HQM ALU CS | 版本 |
| 订货号 | 1251680000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: HQ, 防护等级: IP65, 插接状态下, 穿体式插座外壳, 侧面锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: none |
| GTIN (EAN) | 4050118051803 | |
| 数量 | 1 ST | |

插头外壳 侧面进线

特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。

外壳的联锁系统提供安全保障。我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合，防止意外打开。

镭射标识使辨认更为简单快捷。每个外壳带有永久镭射标识，因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。目前，HQ 系列能够提供特殊的保护功能 —— 可以用一把挂锁安全锁住穿体式插座外壳（盖子和金属夹具）。

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 类型 | HDC HQP TSLU 1PG16 | 版本 |
| 订货号 | 1003090000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: HQ, 防护等级: IP65, 插接状态下, 侧面进线, 插头 |
| GTIN (EAN) | 4032248698028 | 外壳, 侧面锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: PG 16 |
| 数量 | 1 ST | |

HDC HQ 8 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件**插头外壳 顶部进线**

特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。

外壳的联锁系统提供安全保障。我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合，防止意外打开。

镭射标识使辨认更为简单快捷。每个外壳带有永久镭射标识，因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。目前，HQ 系列能够提供特殊的保护功能 —— 可以用一把挂锁安全锁住穿体式插座外壳（盖子和金属夹具）。

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 类型 | HDC HQP TOLU 1PG16 | 版本 |
| 订货号 | 1003070000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: HQ, 防护等级: IP65, 插接状态下, 顶部进线, 插头 |
| GTIN (EAN) | 4032248698004 | 外壳, 侧面锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: PG 16 |
| 数量 | 1 ST | |

对接外壳

特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。

外壳的联锁系统提供安全保障。我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合，防止意外打开。

镭射标识使辨认更为简单快捷。每个外壳带有永久镭射标识，因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。目前，HQ 系列能够提供特殊的保护功能 —— 可以用一把挂锁安全锁住穿体式插座外壳（盖子和金属夹具）。

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 类型 | HDC HQP KOLU 1PG16 | 版本 |
| 订货号 | 1003120000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: HQ, 防护等级: IP65, 插接状态下, 耦合装置外壳, |
| GTIN (EAN) | 4032248698059 | 侧面锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: PG 16 |
| 数量 | 1 ST | |

HDC HQ 8 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件**插座外壳**

特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。

外壳的联锁系统提供安全保障。我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合，防止意外打开。

镭射标识使辨认更为简单快捷。每个外壳带有永久镭射标识，因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。目前，HQ 系列能够提供特殊的保护功能 —— 可以用一把挂锁安全锁住穿体式插座外壳（盖子和金属夹具）。

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 类型 | HDC HQP SLU 1PG16 | 版本 |
| 订货号 | 1003110000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: HQ, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: PG 16 |
| GTIN (EAN) | 4032248698042 | |
| 数量 | 1 ST | |

穿体式插座外壳

特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。

外壳的联锁系统提供安全保障。我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合，防止意外打开。

镭射标识使辨认更为简单快捷。每个外壳带有永久镭射标识，因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。目前，HQ 系列能够提供特殊的保护功能 —— 可以用一把挂锁安全锁住穿体式插座外壳（盖子和金属夹具）。

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 类型 | HDC HQP ALU | 版本 |
| 订货号 | 1003040000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: HQ, 防护等级: IP65, 插接状态下, 穿体式插座外壳, 侧面锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: none |
| GTIN (EAN) | 4032248697977 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC HQP ALU CS | 版本 |
| 订货号 | 1354950000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: HQ, 防护等级: IP65, 插接状态下, 穿体式插座外壳, 侧面锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: none |
| GTIN (EAN) | 4050118157215 | |
| 数量 | 1 ST | |

HDC HQ 8 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件**安装外壳，斜角进线**

特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。

外壳的联锁系统提供安全保障。我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合，防止意外打开。

镭射标识使辨认更为简单快捷。每个外壳带有永久镭射标识，因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。目前，HQ 系列能够提供特殊的保护功能——可以用一把挂锁安全锁住穿体式插座外壳（盖子和金属夹具）。

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 类型 | HDC HQP AWLU | 版本 |
| 订货号 | 1003060000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: HQ, 防护等级: IP65, 插接状态下, 穿体式插座外壳, 侧面锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: none |
| GTIN (EAN) | 4032248697991 | |
| 数量 | 1 ST | |