

**SAISGZ-V-4D-6/8-M12**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



IP 67 M12 接插件, 带有螺钉或弹片压接联接。

**通用订货数据**

版本	可现场安装的接插件, M12
订货号	<a href="#">1920700001</a>
类型	SAISGZ-V-4D-6/8-M12
GTIN (EAN)	4032248647941
数量	1 items

## SAISGZ-V-4D-6/8-M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



RoHS

一致

## 尺寸和重量

净重

45 g

## 环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 有例外

RoHS 豁免 (如适用/已知) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 0ea6d931-f9e9-40a6-89d9-8d67103189d3

## 技术资料 可定制接插件

回路数	4
插针镀层	镀金的
外壳基本材料	1.4404/316L
最大电缆直径	8 mm
额定电压	250 V
防护等级	IP69K
污染等级	3
屏蔽连接	是
外壳温度范围	-40 ... +85 °C
连接点截面积, 最小值	0.25 mm <sup>2</sup>

编码	D-编码
联接类型	弹片联接
绝缘电阻	108 Ω
最小电缆直径	6 mm
额定电流	4 A
插拔次数	≥ 100
端头类型	公头
螺纹环材料	不锈钢
连接点截面积, 最大值	0.5 mm <sup>2</sup>

## PB47 USB /M12 I通用参数

回路数	4
端口 2	Tension-clamp
联接螺纹	M12
防护等级	IP69K

端口 1	M12
外壳基本材料	1.4404/316L
插针镀层	镀金的
插拔次数	≥ 100

## 电气特性

绝缘电阻	108 Ω	额定电压	250 V
------	-------	------	-------

## 分类

ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 14.0	27-44-01-16
ECLASS 15.0	27-44-01-16		

**SAISGZ-V-4D-6/8-M12**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

图纸

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**插针分配方案**

