数据信息页

SAISGZ-V-4D-6/8-M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



IP 67 M12 接插件，带有螺钉或弹片压接联接。

通用订货数据

版本	可现场安装的接插件, M12
订货号	1920700001
类型	SAISGZ-V-4D-6/8-M12
GTIN (EAN)	4032248647941
数量	1 items

数据信息页

SAISGZ-V-4D-6/8-M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证	
ROHS	一致

尺寸和重量

直径	19.6 mm	净重	45 g

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规，有例外
RoHS 豁免（如适用/已知）	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	0ea6d931-f9e9-40a6-89d9-8d67103189d3

技术资料 可定制接插件

回路数	4	编码	D-编码
插针镀层	镀金的	LED	不
联接类型	弹片联接	外壳基本材料	1.4404/316L
绝缘电阻	108 Ω	最大电缆直径	8 mm
最小电缆直径	6 mm	触点材料	CuSn
最大压接面积	0.5 mm²	最小压接面积	0.25 mm²
额定电压	125 V	额定电流	4 A
防护等级	IP67	插拔次数	≥ 100
污染等级	3	端头类型	公头
屏蔽连接	是	螺纹环材料	不锈钢
外壳温度范围	-40 … +85 ° C	连接点截面积, 最大值	0.5 mm²
连接点截面积, 最小值	0.25 mm²		

PB47 USB /M12 I通用参数

回路数	4	端口1	M12
端口 2	Tension-clamp	阻燃等级符合 UL 94	V-0
外壳基本材料	1.4404/316L	联接螺纹	M12
触点材料	CuSn	插针镀层	镀金的
最小多股导线接线截面积	0.25 mm²	细绞合导线最大接口横截面	0.5 mm²
单股导线的最小压接面积	0.25 mm²	单股导线最大截面	0.5 mm²
防护等级	IP67	插拔次数	≥ 100

电气特性

绝缘电阻	108 Ω	额定电压	125 V

分类


ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 14.0	27-44-01-16
ECLASS 15.0	27-44-01-16		

SAISGZ-V-4D-6/8-M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸



插针分配方案

