

SAISGZ-V-5B-6/8-M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



缆线长度往往各异。魏德米勒因此提供可定制的多种直插式接头与电缆的总成。

反向插座和插头，用于客户定制的M8、M12、M16和7/8"联接，结实耐用，十分适合用于机械工程。M 12 接插件提供5种联接系统的方式

弹片联接保证联接质量和功能，同时缩短安装耗时。这项技术允许不带管状端头的导线插入压线夹(也可使用带管状端头的导线)。导线与压线夹之间的联接抗震动，能提供持久的稳定的联接。

通用订货数据

版本	可现场安装的接插件, M12
订货号	1920720000
类型	SAISGZ-V-5B-6/8-M12
GTIN (EAN)	4032248561445
数量	1 items

SAISGZ-V-5B-6/8-M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



RoHS

一致

尺寸和重量

净重

45 g

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 有例外

RoHS 豁免 (如适用/已知) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 0ea6d931-f9e9-40a6-89d9-8d67103189d3

技术资料 可定制接插件

回路数	5
插针镀层	镀金的
外壳基本材料	1.4404/316L
最大电缆直径	8 mm
最大压接面积	0.5 mm ²
额定电压	60 V
防护等级	IP69K
污染等级	3
屏蔽连接	是
外壳温度范围	-40 ... +85 °C

编码	B 编码
联接类型	弹片联接
绝缘电阻	108 Ω
最小电缆直径	6 mm
最小压接面积	0.14 mm ²
额定电流	4 A
插拔次数	≥ 100
端头类型	公头
螺纹环材料	不锈钢

PB47 USB /M12 I通用参数

回路数	5
端口 2	Tension-clamp
联接螺纹	M12
防护等级	IP69K

端口 1	M12
外壳基本材料	1.4404/316L
插针镀层	镀金的
插拔次数	≥ 100

分类

ETIM 8.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635
ECLASS 15.0	27-44-01-16

ETIM 9.0	EC002635
ECLASS 14.0	27-44-01-16

插针分配方案

