# 数据信息页

# **SAISGS-K-4A-4/6-M12**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com


缆线长度往往各异。 魏德米勒因此提供可定制的多种直插 式接头与电缆的总成。

反向插座和插头,用于客户定制的M8、M12、M16和7/8"联接,结实耐用,十分适合用于机械工程。 M 12 接插件提供5种联接系统的方式

螺钉联接能在应用中得到广泛使用。 导线,或是带管状端头的导线,可以插入连接件并用螺钉加固。 这种经典又经济的联接,同样可以支持多导线联接。

#### 通用订货数据

版本	可现场安装的接插件, M12
订货号	<u>1921060000</u>
类型	SAISGS-K-4A-4/6-M12
GTIN (EAN)	4032248562626
数量	1 items





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

## 审批

MAMID 认证		
ROHS	一致	
UL File Number Search	UL 网站	
cURus 证书号	E307231	

# 尺寸和重量

净重 15.72 g

# 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规,有例外
RoHS 豁免(如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Imidazolidine-2-thione 96-45-7
SCIP	bcee35cf-c0f5-43d2-8daf-65ab0d08641a

# 技术资料 可定制接插件

回路数	4	编码	
	·		
插针镀层	CuSnZn	联接类型	螺钉联接
外壳基本材料	PA		108 Ω
最大电缆直径	6 mm	最小电缆直径	4 mm
最大压接面积	0.75 mm <sup>2</sup>	最小压接面积	0.14 mm <sup>2</sup>
额定电压	250 V	额定电流	4 A
防护等级	IP67	插拔次数	≥ 50
污染等级	3		公头
屏蔽连接	否	螺纹环材料	塑料材质
外壳温度范围	-40 +85 ° C		

## PB47 USB /M12 I通用参数

回路数	4	端口1	M12
端口 2	螺钉	 外壳基本材料	PA
联接螺纹	M12		CuSnZn
防护等级	IP67	插拔次数	≥ 50

## 标准

连接器标准	IFC 61076-2-101

## 分类

ETIM 6.0	EC002635	ETIM 7.0	EC002635
ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 9.0	27-44-01-02
ECLASS 9.1	27-44-01-03	ECLASS 10.0	27-44-01-02
ECLASS 11.0	27-44-01-02	ECLASS 12.0	27-44-01-16
ECLASS 13.0	27-44-01-02	ECLASS 14.0	27-44-01-16
ECLASS 15.0	27-44-01-16		

# **SAISGS-K-4A-4/6-M12**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

图纸	www.weidmueller.com
插针分配方案	