

与插图相似



魏德米勒不仅为多种应用供应多种电缆接头，还提供多样化的接线盒。
黄铜、塑料和不锈钢制成的电缆接头符合最多样化的 IP 防护等级，适合任何工业接线盒。
不同系列和应用的电缆接头通过了
VDE、UL、UR、cULus、DNV GL或EN 45545认证和测试。

通用订货数据

版本	VG H (HDC 嵌合电缆接头), 电缆接头, 直, M 25, 8 mm, OD min. 8.5 - OD max. 18 mm, IP65, 黄铜材质, 镀镍的
订货号	1921740000
类型	VG H M25 MS
GTIN (EAN)	4032248563012
数量	25 items
交货状态	已取消
有效期	2024-08-31T00:00:00+02:00

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

高度	11.5 mm	高度 (英寸)	0.4528 inch
宽度	25 mm	宽度 (英寸)	0.9842 inch
净重	18.76 g		

温度

工作温度	-20 °C...60 °C
------	----------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

通用参数

最大电缆外径	18 mm	最小电缆外径	8.5 mm
O 型圈	NBR	带 GWDR 的承托类型	IP65
最大工作温度	60 °C	最小工作温度	-20 °C
螺距	1.5 mm	卤素	是
AF 尺寸 1	25 mm	AF 尺寸 2	25 mm
AF 尺寸	25 mm	防护等级	IP65
电缆接头	公制的, M 25	基础材料	黄铜材质, 镀镍的
密封件	NBR	密封	NBR
多层密封圈中的切口, 直径 1	8.5 mm	多层密封圈中的切口, 直径 2	11.5 mm
多层密封圈中的切口, 直径 3	14.5 mm	多层密封圈中的切口, 直径 4	18 mm
螺纹 (外部)	M 25	螺纹长度	8 mm

分类

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		