

**SAIBGT-P-12A-6/8-M12**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



缆线长度往往各异。魏德米勒因此提供可定制的多种直插式接头与电缆的总成。

反向插座和插头，用于客户定制的M8、M12、M16和7/8"联接，结实耐用，十分适合用于机械工程。M 12 接插件提供5种联接系统的方式  
焊接联接为小空间提供了高密度的联接方式。剥线后，导线被焊接至触点，保证了良好的导电性能。

**通用订货数据**

版本	可现场安装的接插件, M12
订货号	<a href="#">1924960000</a>
类型	SAIBGT-P-12A-6/8-M12
GTIN (EAN)	4032248565764
数量	1 items

## SAIBGT-P-12A-6/8-M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



RoHS

一致

UL File Number Search

[UL 网站](#)

cURus 证书号

E307231

## 尺寸和重量

净重

21.12 g

## 环保产品合规

RoHS 合规状态

合规, 有例外

RoHS 豁免 (如适用/已知)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1, Imidazolidine-2-thione 96-45-7

SCIP

bcee35cf-c0f5-43d2-8daf-65ab0d08641a

## 技术资料 可定制接插件

回路数	12
插针镀层	镀金的
外壳基本材料	PA
最大电缆直径	8 mm
最大压接面积	0.25 mm <sup>2</sup>
额定电压	30 V
防护等级	IP67
污染等级	3
屏蔽连接	否
外壳温度范围	-40 ... +85 °C

编码	A 编码
联接类型	焊接联接
绝缘电阻	108 Ω
最小电缆直径	6 mm
最小压接面积	0.14 mm <sup>2</sup>
额定电流	1.5 A
插拔次数	≥ 100
端头类型	插座
螺纹环材料	锌压铸

## PB47 USB /M12 I通用参数

回路数	12
端口 2	Solder connection
联接螺纹	M12
防护等级	IP67

端口 1	M12
外壳基本材料	PA
插针镀层	镀金的
插拔次数	≥ 100

## 标准

连接器标准

[IEC 61076-2-101](#)

## 分类

ETIM 8.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635
ECCLASS 15.0	27-44-01-16

ETIM 9.0	EC002635
ECCLASS 14.0	27-44-01-16

**插针分配方案**

