

SAIBGT-P-12A-6/8-M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



缆线长度往往各异。魏德米勒因此提供可定制的多直插式接头与电缆的总成。

反向插座和插头，用于客户定制的M8、M12、M16和7/8"联接，结实耐用，十分适合用于机械工程。M12接插件提供5种联接系统的方式

焊接联接为小空间提供了高密度的联接方式。剥线后，导线被焊接至触点，保证了良好的导电性能。

通用订货数据

版本	可现场安装的接插件, M12
订货号	1924960000
类型	SAIBGT-P-12A-6/8-M12
GTIN (EAN)	4032248565764
数量	1 items

SAIBGT-P-12A-6/8-M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

UL File Number Search

[UL 网站](#)

cURus 证书号

E307231

尺寸和重量

净重

21.12 g

环保产品合规

RoHS 合规状态

合规, 有例外

RoHS 豁免 (如适用/已知)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1, Imidazolidine-2-thione 96-45-7

SCIP

bcee35cf-c0f5-43d2-8daf-65ab0d08641a

技术资料 可定制接插件

回路数

12

插针镀层

镀金的

外壳基本材料

PA

最大电缆直径

8 mm

最大压接面积

0.25 mm²

额定电压

30 V

防护等级

IP67

污染等级

3

屏蔽连接

否

外壳温度范围

-40 ... +85 °C

编码

A 编码

联接类型

焊接联接

绝缘电阻

108 Ω

最小电缆直径

6 mm

最小压接面积

0.14 mm²

额定电流

1.5 A

插拔次数

≥ 100

端头类型

插座

螺纹环材料

锌压铸

PB47 USB /M12 I通用参数

回路数

12

端口 2

Solder connection

联接螺纹

M12

防护等级

IP67

端口 1

M12

外壳基本材料

PA

插针镀层

镀金的

插拔次数

≥ 100

标准

连接器标准

IEC 61076-2-101

分类

ETIM 8.0

EC002635

ETIM 10.0

EC002635

ECLASS 15.0

27-44-01-16

ETIM 9.0

EC002635

ECLASS 14.0

27-44-01-16

插针分配方案

