WEW WTL 35



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

产品图片







电流电压互感器接线

我们的测试分断接线端子采用弹片联接和螺钉联接技术, 让您通过安全精密的方式,为电流、电压和功率 创建所有 的重要转换电路。

通用订货数据

版本	W系列, 固定块	
订货号	<u>1925040000</u>	
类型	WEW WTL 35	
GTIN (EAN)	4032248566143	
数量	10 items	

WEW WTL 35



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批					
ROHS	一致				
 尺寸和重量					
深	79 mm	深度 (英寸)	3.1102 inch		
深 高度	100 mm	 高度 (英寸)	3.937 inch		
宽度	18 mm	宽度 (英寸)	0.7087 inch		
净重	27.1 g				
温度					
存储温度	-25 °C55 °C	·····································	-5 °C40 °C		
最小持续工作温度	-50 °C	最大持续工作温度	120 °C		
环保产品合规		' '			
DoUC 全切比太	今 坝 工例从				
RoHS 合规状态 REACH SVHC					
	1 NEC U. 1 W 170 的同点	又八江初坝 (34110)			
其它技术参数					
安装指导	直接安装	安装方式	旋紧的		
文表指导		XX/JX	INC 5X H J		
 大小					
静差 TS 35	50 mm		'		
	00 111111				
材料参数	<u> </u>				
基础材料	Wemid	颜色编码	深褐		
阻燃等级符合 UL 94	V-0				
系统特征值					
安装导轨已装备	TS 35				
通用的					
	去+女 小 牡	· · · · · · · · · · · · · ·	TS 35		
安装指导	直接安装	安装导轨已装备	15 35		
分类 					
ETIM 6.0	EC001041	ETIM 7.0	EC001041		
ETIM 8.0	EC001041	ETIM 9.0	EC001041		
ETIM 10.0	EC001041	ECLASS 9.0	27-14-11-35		
ECLASS 9.1	27-14-11-35	ECLASS 10.0	27-14-11-35		
ECLASS 11.0	27-14-11-35	ECLASS 12.0	27-14-11-35		
ECLASS 13.0	27-25-03-02	ECLASS 14.0	27-25-03-02		
ECLASS 15.0	27-25-03-02				

目录日期/图纸 2