

产品图片



附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损，仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

通用订货数据

版本	W系列, 短路插头, 横联, 回路数: 2
订货号	1925070000
类型	WQS 2/16/5
GTIN (EAN)	4032248566174
数量	10 items

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	36 mm	深度 (英寸)	1.4173 inch
高度	24 mm	高度 (英寸)	0.9449 inch
宽度	11 mm	宽度 (英寸)	0.4331 inch
净重	18.5 g		

温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-50 °C...75 °C
最小持续工作温度	-50 °C	最大持续工作温度	120 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	3431e478-7f08-4004-abeb-15560ca39d73

其它技术参数

固定类型	已插入的	安装指导	直接安装
防爆版	不	安装方式	插入的

大小

间距 P (单位 : mm)	16.00 mm
----------------	----------

材料参数

基础材料	Wemid	颜色编码	黄色
阻燃等级符合 UL 94	V-0		

系统特征值

类型	横联
----	----

通用的

回路数	2	安装指导	直接安装
-----	---	------	------

额定数据

额定电压	400 V	额定电流	44 A
------	-------	------	------

分类

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		