

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。

外壳的联锁系统提供安全保障。 我们独有的专利保护的弹 簧系统为外壳联锁提供紧密接合, 防止意外打开。

镭射标识使辨认更为简单快捷。 每个外壳带有永久镭射标识, 因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

通用订货数据

| 版本 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插头外壳, 顶部进线, 侧面进线, 侧面锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 32 |
|------------|--|
| 订货号 | <u>1927480000</u> |
| 类型 | HDC 40D TBU 2M32G CSS |
| GTIN (EAN) | 4032248574568 |
| 数量 | 1 items |



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

| 审批 | | | | |
|---|--|--------------------|---------|------------|
| AAAAAD XIXT | | | | |
| MAMID 认证 ROHS | | | | |
| | | | | |
| 尺寸和重量 | <u>, </u> | | | |
| 净重 | 259 g | | | |
| 温度 | | | | |
| 温度限值 | -40 °C 125 °C | | | |
| 环保产品合规 | | | | |
| 小冰, 四口戏 | | | | |
| RoHS 合规状态 | 合规,无例外 | | | |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度 | 关注物质 (SVHC) | | |
| 化学抵抗力 | 材料 | | 丙酮 | |
| | 化学抵抗力 | | 有条件的耐受性 | |
| | 材料 | | 钻孔油 | |
| | 化学抵抗力 | | 有耐受性 | |
| | 材料 | | 柴油 | |
| | 化学抵抗力 | | 有耐受性 | |
| | 材料 | | 乙醇 | |
| | 化学抵抗力 | | 有耐受性 | |
| | 材料 | | 传动油 | |
| | 化学抵抗力 | | 有耐受性 | |
| | 材料 | | 液压油 | |
| | 化学抵抗力 | | 有耐受性 | |
| | 材料 | | 冷却剂 | |
| | 化学抵抗力 | | 有耐受性 | |
| | 材料 | | 石油挥发油 | |
| | 化学抵抗力 | | 有耐受性 | |
| | 材料 | | 汗液 | |
| | 化学抵抗力 | | 有耐受性 | |
| | 材料 | | 高级汽油 | |
| | 化学抵抗力 | | 有条件的耐受性 | |
| | 材料 | | 水 | |
| | 化学抵抗力 | | 有耐受性 | |
| | 材料 | | 紫外 | |
| | 化学抵抗力 | | 不稳定 | |
| | 材料 | | 臭氧 | |
| | 化学抵抗力 | | 不稳定 | |
| 通用参数 | | | | |
| 小声其末 材料 | 铸铝 | 丰西小田 | | 粉末涂层 |
| 外壳基本材料 防护等级 | | 表面处理 EMC 外壳 | | |
| 四扩等级 锁定元件材料 | | LIVIC YEAG | | ∕ ∟ |
| 尺寸大小 | | | | |
| / \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | | | | |
| | 带螺纹 | 外壳宽度 C | | 43 mm |
| <u></u> 外壳总长 | 93.3 mm | 外売高度B | | 76 mm |
| | | | | |



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

3

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

| ' |
|--|
| 板 上部 插座 |
| 数量 1 |
| 侧面锁定,普通高度 |
| 6 |
| |
| M 32 |
| 6 |
| |
| |
| |
| |
| EC000437 |
| EC000437 EC000437 |
| |
| EC000437 |
| EC000437 27-44-02-02 |
| EC000437 27-44-02-02 27-44-02-02 |
| ì |

数据信息页

HDC 40D TBU 2M32G CSS



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图弧



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

插座外壳

特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。

命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。 外壳的联锁系统提供安全保障。 我们独有的专利保护的弹

簧系统为外壳联锁提供紧密接合, 防止意外打开。 镭射标识使辨认更为简单快捷。 每个外壳带有永久镭射标识, 因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

通用订货数据

| 四円 りり | 女人1/白 | |
|------------|--------------------|---|
| 类型 | HDC 16B SBU 1M25G | 版本 |
| 订货号 | 1899980000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁 |
| GTIN (EAN) | 4032248520718 | 定,普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: M 25 |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 16B SBU 1PG21G | 版本 |
| 订货号 | <u>1656720000</u> | HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁 |
| GTIN (EAN) | 4008190409739 | 定,普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: PG 21 |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 16B SBU 2M25G | 版本 |
| 订货号 | <u>1788240000</u> | HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁 |
| GTIN (EAN) | 4032248205776 | 定,普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: M 25 |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 16B SBU 2PG21G | 版本 |
| 订货号 | <u>1656730000</u> | HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁 |
| GTIN (EAN) | 4008190409746 | 定,普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: PG 21 |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 40D SBU 1M25G | 版本 |
| 订货号 | 1902970000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁 |
| GTIN (EAN) | 4032248592951 | 定,普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 25 |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 40D SBU 1M32G | 版本 |
| 订货号 | 1902990000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁 |
| GTIN (EAN) | 4032248592968 | 定,普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 32 |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 40D SBU 1PG29G | 版本 |
| 订货号 | <u>1656830000</u> | HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁 |
| GTIN (EAN) | 4008190409845 | 定,普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: PG 29 |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 40D SBU 2M25G | 版本 |
| 订货号 | <u>1787120000</u> | HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁 |
| GTIN (EAN) | 4032248204465 | 定,普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 25 |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 40D SBU 2M32G | 版本 |
| 订货号 | <u>1787110000</u> | HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁 |
| GTIN (EAN) | 4032248204458 | 定,普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 32 |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 40D SBU 2PG21G | 版本 |
| 订货号 | 1656810000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁 |
| GTIN (EAN) | 4008190409821 | 定,普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: PG 21 |
| 数量 | 1 ST | |
| | _ | |



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

类型 HDC 40D SBU 2PG29G 版本

订货号 1656840000 HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁

GTIN (EAN) 4008190409852 定,普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: PG 29

数量 1 ST

穿体式插座外壳

特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。

外壳的联锁系统提供安全保障。 我们独有的专利保护的弹 簧系统为外壳联锁提供紧密接合, 防止意外打开。

镭射标识使辨认更为简单快捷。 每个外壳带有永久镭射标识, 因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

通用订货数据

| 类型 | HDC 16B ABU | 版本 | |
|------------|-----------------------------|--|--|
| 订货号 | <u>1208600000</u> | HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 穿体式插座外壳, | |
| GTIN (EAN) | 4008190881351 | 侧面锁定,普通高度, 十字托架不可更换, 标准 | |
| 数量 | 1 ST | | |
| | | | |
| 类型 | HDC 16B ABU N | 版本 | |
| 类型 订货号 | HDC 16B ABU N 2488590000 | 版本 HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 穿体式插座外壳, | |
| | | | |

对接外壳

特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿 命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。

外壳的联锁系统提供安全保障。 我们独有的专利保护的弹 簧系统为外壳联锁提供紧密接合, 防止意外打开。

镭射标识使辨认更为简单快捷。 每个外壳带有永久镭射标识、 因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

通用订货数据

| 类型 | HDC 16B KBU 1PG21G | 版本 |
|------------|--------------------|---|
| 订货号 | <u>1657270000</u> | HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 耦合装置外壳, 侧 |
| GTIN (EAN) | 4008190410322 | 面锁定,普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: PG 21 |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 40D KBU 1M25G | 版本 |
| 订货号 | <u>1787200000</u> | HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 耦合装置外壳, 侧 |
| GTIN (EAN) | 4032248204540 | 面锁定,普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 25 |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 40D KBU 1M32G | 版本 |
| 订货号 | <u>1787190000</u> | HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 耦合装置外壳, 侧 |
| GTIN (EAN) | 4032248204533 | 面锁定,普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 32 |
| 数量 | 1 ST | |



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

| 类型 | HDC 40D KBU 1PG21G | 版本 |
|------------|----------------------------------|---|
| 订货号 | <u>1657310000</u> | HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 耦合装置外壳, 侧 |
| GTIN (EAN) | 4008190410360 | 面锁定,普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: PG 21 |
| 数量 | 1 ST | |
| | | |
| 类型 | HDC 40D KBU 1PG29G | 版本 |
| 类型 订货号 | HDC 40D KBU 1PG29G 1967670000 | 版本 HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 耦合装置外壳, 侧 |
| | | |

防尘防尘盖

特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。

外壳的联锁系统提供安全保障。 我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合, 防止意外打开。

镭射标识使辨认更为简单快捷。 每个外壳带有永久镭射标识, 因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

通用订货数据

| 类型 | HDC 16B DMDQ 2QB | 版本 |
|------------|-------------------|---|
| 订货号 | <u>1665270000</u> | HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插头盖板, 侧面锁 |
| GTIN (EAN) | 4008190421977 | 定,普通高度, 标准 |
| 数量 | 1 ST | |