

## TS15 68 KLIPPON POK1 CSS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



Klippon® POK 接线盒系列由优质玻璃纤维增强聚酯材料制成，特别适合需要防腐、耐冲击且具有较高 IP 防护等级的应用和环境。

这一产品系列含有丰富的产品，主要特点如下：

- 提供 17 种尺寸
- 两种标准饰面（颜色）：灰色（类似于 RAL 7001，工业用）和黑色（类似于 RAL 9011，适用于恶劣环境，防爆）
- 盖板采用十字头/开槽设计的不锈钢螺钉
- 模制垫圈由硅胶或氯丁二烯制成
- 固定孔设在密封区之外，确保实现高达 IP66 的防护等级
- 耐冲击能力高达 7 焦耳
- 直接安装在接线盒中或采用内部安装板
- 可利用固定孔或安装支架直接进行墙体安装
- 利用紧固螺丝来固定安装导轨和安装板
- 根据配置，最高防火等级可达 E60
- 魏德米勒可根据客户规格生产和供应这种接线盒，并配备所有必要的端子和电缆接头。

## 通用订货数据

|            |  |
|------------|--|
| 版本         | 安装导轨, TS 15, 宽度: 68 mm, 无开孔, 钢, 经镀锌处理的, 经镀铬处理的 |
| 订货号        | <a href="#">1928060000</a>                     |
| 类型         | TS15 68 KLIPPON POK1 CSS                       |
| GTIN (EAN) | 4032248577040                                  |
| 数量         | 1 items  |

**TS15 68 KLIPPON POK1 CSS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

|    |        |         |             |
|----|--------|---------|-------------|
| 深  | 7.5 mm | 深度 (英寸) | 0.2953 inch |
| 高度 | 15 mm  | 高度 (英寸) | 0.5906 inch |
| 宽度 | 68 mm  | 宽度 (英寸) | 2.6772 inch |
| 净重 | 13 g   |         |             |

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外  
 REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用参数

|       |              |      |                |
|-------|--------------|------|----------------|
| 材料强度  | 1 mm         | 安装指导 | 直接安装           |
| 标准    | DIN EN 60715 | 表面处理 | 经镀锌处理的, 经镀铬处理的 |
| 基础材料  | 钢            | 固定   | 经由螺丝固定的        |
| 冲压件大小 | 4.5 x 20 mm  |      |                |

分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001285    | ETIM 9.0    | EC001285    |
| ETIM 10.0   | EC001285    | ECLASS 14.0 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-02 |             |             |