



通用订货数据

版本	ClipCard, 附件, 30 x 60 mm, 黑色
订货号	1934430000
类型	CC-H 30/60
GTIN (EAN)	4032248590995
数量	10 items

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	5.5 mm	深度 (英寸)	0.2165 inch
高度	30 mm	高度 (英寸)	1.1811 inch
宽度	60 mm	宽度 (英寸)	2.3622 inch
长度	60 mm	长度 (英寸)	2.3622 inch
直径	0 mm	净重	5 g

温度

工作温度范围	-40...100 °C
--------	--------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外		
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)		
产品碳足迹	从摇篮到大门	0.038 kg CO2 eq.	

通用数据

类型	标记号托架		
宽度	60 mm		
阻燃等级符合 UL 94	V-2		
最大工作温度	100 °C		
最小工作温度	-40 °C		
颜色编码	黑色		
卤素	不		
长度	60 mm		
基础材料	聚酰胺 66		
每个包装单元的标记号数量	供电形式	MultiCard	
推荐使用的工业	机械制造		
每种组合对应的标识牌数	1 MultiCard = Accessories		
工作温度范围	-40...100 °C		

设备标记号

直径	0 mm	卤素	不
----	------	----	---

分类

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

图纸

