## **CC-H 30/60**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







#### 通用订货数据

版本	ClipCard, 附件, 30 x 60 mm, 黑色
订货号	<u>1934430000</u>
类型	CC-H 30/60
GTIN (EAN)	4032248590995
数量	10 items

## **CC-H 30/60**



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

审批				
ROHS	一致			
<b>국寸和重量</b>				
<del>深</del>	5.5 mm	深度 (英寸)		0.2165 inch
·····································	30 mm	高度 (英寸)		1.1811 inch
<sup>31及</sup> 記度	60 mm	宽度 (英寸)		2.3622 inch
<sup>300</sup> 争重	5 g			2.0022 111011
· 温度				
工作温度范围	-40100 °C			
环保产品合规				-
RoHS 合规状态	合规,无例外			
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度	度关注物质 (SVHC)		
<sup>产</sup> 品碳足迹	从摇篮到大门		0.038 kg CO2 eq.	
通用数据				
** =u	<b>+二・コロ+イカ</b> ロ			
类型 ************************************	标记号托架			
宽度 阻燃等级符合 UL 94	60 mm			
祖然等级付合 OL 94 最大工作温度	V-2 100 °C			
取八工1F////////////////////////////////////	-40 °C			
颜色编码	黑色 不			
卤素 基础材料	 聚酰胺 66			
室叫物料 每个包装单元的标记号数量	供电形式		MultiCard	
等下已表单儿的你吃亏效 <u>量</u> 准荐使用的工业			Municaru	
在存使用的工业 每种组合对应的标识牌数	がいなかりに 1 MultiCard = Accesso	rioo		
每种组合对应的协识牌数 工作温度范围	-40100 °C	nies		
<sub></sub> 设备标记号	-40100 C			
	T.			
<b>卤素</b>	不 			
分类 ————————————————————————————————————				
ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0		EC001288
TIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0		EC001288
TIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0		27-40-06-29
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0		27-40-06-29
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0		27-28-11-04
CLASS 13.0	27-28-11-04	ECLASS 14.0		27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04			

## 数据信息页

**CC-H 30/60** 



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



