

SAIBW-8/9-M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



缆线长度往往各异。魏德米勒因此提供可定制的多种直插式接头与电缆的总成。

反向插座和插头，用于客户定制的M8、M12、M16和7/8"联接，结实耐用，十分适合用于机械工程。M 12 接插件提供5种联接系统的方式

螺钉联接能在应用中得到广泛使用。导线，或是带管状端头的导线，可以插入连接件并用螺钉加固。这种经典又经济的联接，同样可以支持多导线联接。

通用订货数据

版本	可现场安装的接插件, M12
订货号	1934890000
类型	SAIBW-8/9-M12
GTIN (EAN)	4032248592623
数量	1 items

SAIBW-8/9-M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据**审批**

MAMID 认证



RoHS

一致

尺寸和重量

净重

27 g

环保产品合规

RoHS 合规状态

符合要求

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

技术资料 可定制接插件

回路数	8
插针镀层	镀金的
外壳基本材料	铸锌, 经镀镍处理的
最小电缆直径	6 mm
额定电流	2 A
插拔次数	≥ 500
触点表面	CuSnZn (5-极) / 镀金 (8-极)
外壳温度范围	-40 ... +85 °C

编码	A 编码
联接类型	螺钉联接
最大电缆直径	8 mm
额定电压	60 V
防护等级	IP67
污染等级	3
螺纹环材料	锌压铸

PB47 USB /M12 I通用参数

回路数	8
端口 2	螺钉
联接螺纹	M12
防护等级	IP67

端口 1	M12
外壳基本材料	铸锌, 经镀镍处理的
插针镀层	镀金的
插拔次数	≥ 500

标准

连接器标准 IEC 61076-2-101

分类

ETIM 8.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635
ECLASS 15.0	27-44-01-16

ETIM 9.0	EC002635
ECLASS 14.0	27-44-01-16