


SAIL-VSCD-5.0Q

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmuller.com



魏德米勒可以提供阀塞作为连接线，其中带有 M8/M12 插头，且单侧开放。阀塞的状态用一个 LED 显示。每个阀塞都有一个保护电路。魏德米勒系列包括符合 DIN 和工业标准的 A、B 和 C 型阀塞。阀塞拧紧后可达到 IP 67 防护等级。出口方向也是一个决定性因素，因此魏德米勒提供不同出口方向的版本。

通用订货数据

版本	阀门电缆（预装配），电缆开放端 - 阀门插头, 结构 B DIN (8 mm), 电缆长度: 5 m, 黑色
订货号	1935980500
类型	SAIL-VSCD-5.0Q
GTIN (EAN)	4032248606313
数量	1 items

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS 一致

尺寸和重量

净重 139.92 g

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

电缆技术参数

电缆长度	5 m	护套颜色	黑色
适用于拖曳电缆	是	芯线横截面积	0.5 mm ²
卤素	不	静止时的温度范围	-50...80 °C
移动中的温度范围	-25...80 °C	回路数	3
外径	4.6 mm ± 0.2 mm		

基本技术信息

编码	结构 B DIN (8 mm)	LED	是
类型	电缆开放端 - 阀门插头	额定电压	24 V
额定电流	4 A	防护等级	IP67, 拧入时
保护线路	可变电阻	外壳温度范围	-25...+80 °C

分类

ETIM 8.0	EC001855	ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855	ECLASS 14.0	27-06-03-12
ECLASS 15.0	27-06-03-12		

图纸

尺寸图



插针分配方案



接线图

