


产品图片



电流电压互感器接线

我们的测试分断接线端子采用弹片联接和螺钉联接技术，让您通过安全精密的方式，为电流、电压和功率 创建所有的重要转换电路。

通用订货数据

版本	附件, 横联滑块, x 14.1
订货号	<a href="#">1936140000</a>
类型	WKS 2/2
GTIN (EAN)	4032248605866
数量	50 items

## 技术数据

## 审批

ROHS	一致
------	----

## 尺寸和重量

深	16.1 mm	深度 (英寸)	0.6339 inch
高度	18.86 mm	高度 (英寸)	0.7425 inch
宽度	14.1 mm	宽度 (英寸)	0.5551 inch
净重	2.12 g		

## 温度

环境温度	-5 °C...40 °C	最小持续工作温度	-50 °C
最大持续工作温度	100 °C		

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 其它技术参数

固定类型	螺钉固定的	安装指导	直接安装
防爆版	不	安装方式	旋紧的

## 大小

间距 P (单位 : mm)	7.90 mm
----------------	---------

## 材料参数

基础材料	聚酰胺 66	颜色编码	橙色
阻燃等级符合 UL 94	V-2		

## 系统特征值

类型	横联
----	----

## 通用的

回路数	2	安装指导	直接安装
最大工作温度	100 °C		

## 额定数据

额定电压	400 V	额定电流	41 A
------	-------	------	------

## 分类

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		