### **WKB 2/2**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 产品图片







附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损,仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

#### 通用订货数据

版本	附件, 横联滑块	
订货号	<u>1936190000</u>	
类型	WKB 2/2	
GTIN (EAN)	4032248605927	
数量	50 items	

## **WKB 2/2**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

軍批				
OHS	一致			
<b>己</b> 寸和重量				
₹	16.1 mm	深度 (英寸)	0.6339 inch	
<u>`                                    </u>	9.41 mm		0.3705 inch	
i度 i度	14.1 mm		0.5551 inch	
重	1.67 g	<u> </u>	0.000.1	
度				
境温度	-5 °C40 °C	最小持续工作温度	-50 °C	
大持续工作温度	100 °C			
保产品合规				
HS 合规状态				
ACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)			
它技术参数				
定类型	螺钉固定的	安装指导	直接安装	
[定关室 				
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	11.	XX/JIV	INC 50; H J	
距 P(单位:mm)	7.90 mm			
料参数				
础材料	聚酰胺 66			
燃等级符合 UL 94	V-2		122	
统特征值	· -		<del></del>	
	*###*			
<u> </u>	横联		<u> </u>	
i用的 ————————————————————————————————————				
路数	2	安装指导	直接安装	
大工作温度	100 °C			
定数据				
定电流	41 A			
<del></del>	<u> </u>			
TIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489	
TIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489	
TIM 10.0	EC000489	ECLASS 9.0	27-14-11-40	
LASS 9.1	27-14-11-40	ECLASS 10.0	27-14-11-40	
CLASS 11.0	27-14-11-40	ECLASS 12.0	27-14-11-40	
CLASS 13.0 CLASS 15.0	27-25-03-03 27-25-03-03	ECLASS 14.0	27-25-03-03	