

STB 21.6/45 GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

产品图片



测试适配器和测试插头用于接线端子和测试设备之间进行电气连接。通过这种方式，就可以建立有线电气接触，并且可以轻松进行测量。

通用订货数据

版本	插座（端子）, 插孔深度: 11.1 mm, 0.00 mm, 深: 45 mm
订货号	1936280000
类型	STB 21.6/45 GR
GTIN (EAN)	4032248606016
数量	50 items

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	45 mm	深度 (英寸)	1.7716 inch
高度	6.1 mm	高度 (英寸)	0.2402 inch
宽度	6.1 mm	宽度 (英寸)	0.2402 inch
净重	3.31 g		

温度

环境温度	-5 °C...40 °C	最小持续工作温度	-50 °C
最大持续工作温度	120 °C		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	dce63e23-eea1-4eaa-9071-1c98fc8fa2ea

其它技术参数

固定类型	螺钉固定的	安装指导	直接安装
安装方式	旋紧的		

大小

螺纹外部公制尺寸	0.00 mm	插孔深度	11.1 mm
静差 TS 35	45.5 mm		

材料参数

基础材料	Wemid	颜色编码	灰色
阻燃等级符合 UL 94	V-0		

系统特征值

类型	用于端子
----	------

通用的

安装指导	直接安装	最大工作温度	100 °C
------	------	--------	--------

分类

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		