数据信息页

DP WGK 25 GY BX



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







采用集成、可扩展和定制: 是各种应用领域的最佳补充。 采用通用系统附件, 接口易于转换,满足相关应用的具体 需要。

通用订货数据

版本	OMNIMATE 电源 - WGK 系列, 直通型接线端子
订货号	<u>1936710000</u>
类型	DP WGK 25 GY BX
GTIN (EAN)	4032248664788
数量	50 items
产品数据	UL:

DP WGK 25 GY BX



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批					
ROHS	一致				
マウル重量					
			<u>'</u>		
高度 高度	48.5 mm	高度 (英寸)	1.9094 inch		
TEE	10.9 mm	宽度 (英寸)	0.4291 inch		
·····································	38.5 mm	长度 (英寸)	1.5157 inch		
[重	6.78 g				
不保产品合规					
A Indo-	A ID				
RoHS 合规状态	合规,无例外 				
EACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)				
系统规格					
≃品系列	OMNIMATE 电源 - WGK 系				
	列 				
分科技XIIA					
	Wemid (PA)	—————————————————————————————————————			
比色表 (相似)	RAL 7035	Moisture Level (MSL)	Д		
3.00次 (1616) 3.燃等级符合 UL 94	V-0	Moisture Lever (MSL) 触点材料	 铜合金		
1然等级符合 OL 94 最低存放温度.	-40 °C				
		最高存放温度			
最低操作温度	-50 °C	最高操作温度	120 °C		
最小安装温度	-25 ℃	最大安装温度范围	120 °C		
5用导线					
参考文本	根据产品和额定电压选择管 状端头的长度。, 塑料套环 的外径不应大于节距 (P)				
三 装					
/PE 长度	316.00 mm	VPE 宽度	221.00 mm		
· E	42.00 mm	VI = 361X	221.0011111		
顶定数据符合 IEC 标准					
t据标准进行测试 ————————————————————————————————————	IEC 60664-1				
重要注意事项					
备注	\bullet Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months				
分类					
TIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886		
TIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886		
TIM 10.0	EC000886	ECLASS 9.0	27-14-11-33		
ECLASS 9.1	27-14-11-33	ECLASS 10.0	27-14-11-33		

目录日期/图纸 2

数据信息页

DP WGK 25 GY BX



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

ECLASS 11.0	27-14-11-33	ECLASS 12.0	27-14-11-33
ECLASS 13.0	27-25-03-01	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		