KLIPPON KO VMQ RAL7001



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

与插图相似









铝质Klippon® K接线盒适合在非常广泛的不同区域中使用。可以在接线盒内部安装各种组件,提供独特的耐高温性、出色的IP防护能力和良好的抗冲击性。

无论客户正在规划什么样的应用, 魏德米勒皆能提供品种 繁多的铸铝接线盒, 精确满足客户的需求。

我们丰富的产品线具备以下优势:

- 提供两种不同的表面处理: 自然和喷漆表面 (RAL 7001)
- 提供两种材料的密封件,标配为氯丁橡胶(硅胶为选配)
- 标准化的接线盒,19 种不同的接线盒尺寸,为梅花螺钉
- 安装孔位于密封区域外
- 高 IP 防护等级: IP66、IP67 和 IP68,符合 DIN EN 60529 标准
- 抗冲击强度高达 7(10) 焦耳
- 接线盒通过 cULus、DNV GL 和空箱标准认证。
- 适用于铁路应用,符合 EN 45545-2:2013 标准
- 合金材料耐盐水腐蚀
- 标准化的分线盒带有螺纹孔和多种端子配置

通用订货数据

版本	Klippon K (铝质空接线盒), 空接线箱, 铝制外壳, 高度: 45 mm, 宽度: 50 mm, 深: 30 mm, 基础材料: 铝材质 AlSi12, 经粉末喷涂处理, 经结构化处理的, 银灰色
订货号	<u>1937920000</u>
类型	KLIPPON KO VMQ RAL7001
GTIN (EAN)	4032248610143
数量	10 items





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批			
MAMID 认证	CUL US NV		
ROHS	一致		
UL File Number Search	UL 网站		
证书号 (cULus)	E197061		
尺寸和重量			
 深	30 mm	深度 (英寸)	1.1811 inch
高度	45 mm	<u>/// (久 1)</u> 高度 (英寸)	1.7716 inch
宽度	50 mm	宽度 (英寸)	1.9685 inch
安装尺寸 - 高度	35 mm	安装宽度	40 mm
净重	71.37 g	<u> </u>	
			,
工作温度	-60 °C135 °C		
环保产品合规	00 0100 0		
RoHS 合规状态	合规,无例外		
REACH SVHC		物质 (SVHC)	
		以(SVTIC)	
上方 / 下方可联接电缆接头数	<u>量</u>		
M12	1	M16	1
右侧可联接电缆接头数量			
M16	1	M12	1
左侧可联接电缆接头数量			
M12	1	M16	1
····- 接线盒认证号			<u>. </u>
符合性声明编号 (DoC LVD)	DE PS2410 160412	证书号 (DNV)	TAE00002SM
	001ISS03 cULus, RMRS, DNV		E197061
—————————————————————————————————————	,		'
合羊材料 原度	2 mm	按 化合材料程度	2.5 mm
盒盖材料厚度 最高操作温度	135 °C	接线盒材料强度	2.5 mm -60 °C
取局探作温度 顶盖附件		最低操作温度	
表面处理	M4 带槽不锈钢梅花头螺丝 经粉末喷涂处理, 经结构化 处理的	标准 抗冲击力	EN 45545-2:2013 10 J 标准版本
	IP66, IP67, IP68	基础材料	铝材质 AISi12
1/3 1/3 <i>- 1/3</i>			
密封圈材料	1≠1℃	"XX 干 471 大P	Z.b jym
密封圈材料 固定		螺钉扭矩 接线盒固定	2.5 Nm 孔 4 mm





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

ECLASS 15.0

盖板螺丝数量	2	开口宽度	45 mm
法兰板	 无		0.23 kg
盖板	是	开口高度 开口高度	40 mm
应用领域	过程行业, 运输业, 轮机工程, 包装工业, 港口设备, 机械结构		
分类			, and the second
ETIM 6.0	EC000261	ETIM 7.0	EC000261
ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261	ECLASS 9.0	27-18-01-01
ECLASS 9.1	27-18-92-90	ECLASS 10.0	27-18-01-01
ECLASS 11.0	27-18-01-01	ECLASS 12.0	27-18-01-01
ECLASS 13.0	27-18-01-01	ECLASS 14.0	27-18-01-01

27-18-01-01

KLIPPON KO VMQ RAL7001




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸

尺寸图



KLIPPON KO VMQ RAL7001



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

安装支持



魏德米勒提供丰富的固定支架产品组合,可轻松处理和补充我们的产品。从各种工具到绝缘护套,再到各种螺钉, 魏德米勒提供的组件在各个方面都彼此相配,因此便于根据各自的标准和保护法规进行装配。

通用订货数据

类型 FKSC M4X6 D8/SW2

订货号 <u>1567480000</u> GTIN (EAN) 4008190033491

数量 100 ST

版本

SAK系列, 内六角螺钉, 螺钉, 回路数: 1