# 数据信息页

#### **SAI-AU M8 SB 8DI**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

从 IP20 到 IP67 或从带机柜的设备到不带机柜的设备,这一趋势在 IP67 I/O 从站中达到了顶峰。在这些即插即用解决方案中,完全避免了各个导线的联接。因此节省了大量时间,并避免在联接各个导线时出错。现在,IP67 总线模块是最先进最经济的传感器和执行器联接方案。

#### 通用订货数据

版本	SAI有源
订货号	<u>1938600000</u>
类型	SAI-AU M8 SB 8DI
GTIN (EAN)	4032248612611
数量	1 items

### **SAI-AU M8 SB 8DI**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

审批				
MAMID 认证	75 be			
ROHS	一致			
UL File Number Search 证书号 (cULus)	<u>UL 网站</u> E141197			
业书号 (COLus)	E141197			
尺寸和重量				
净重 ————————————————————————————————————	265 g			
温度				
存储温度		工作温度		
			,	
T PLY BRIDGE				
RoHS 合规状态	合规,有例外			
RoHS 豁免(如适用/已知)	6c			
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3			
SCIP	30ca4bfe-b33c-43ed-b218-3746bc09f6a6			
数字输入				
诊断显示器	红色	高输入电流	2 mA 至 15 mA 按照 EN	
			61131-2 Typ 1	
低输入电流	<15 mA 按照 EN 61131-2 Typ 1	允许的输入电压	-30 V +30 V(反极性保 护)	
模块电子设备电位分离	无			
数字输出				
沙蛇日二男	4T.42			
诊断显示器	红色 ————————————————————————————————————			
通用参数				
·····································	CE, cULus	质量	< 200 g	
联接				
联接至子总线 (SUB-IN)	1 x M8 联接器 4 针, A 编码	联接至子总线 (SUB-OUT)	1 x M8 孔式 4 针, A 编码	
分类	MAN HH . MIN . MINE J	2	22-4 · 217 · - 200 R J	
ETIM 6.0	EC001599	ETIM 7.0	EC001599	
ETIM 8.0	EC001599	ETIM 9.0	EC001599	
ETIM 10.0	EC001599	ECLASS 9.0	27-24-26-04	
ECLASS 9.1	27-24-26-04	ECLASS 10.0	27-24-26-04	
ECLASS 11.0	27-24-26-04	ECLASS 12.0	27-24-26-04	
ECLASS 13.0	27-24-26-04	ECLASS 14.0	27-24-26-04	
ECLASS 15.0	27-24-26-04			

目录日期/图纸 2

#### **SAI-AU M8 SB 8DI**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

#### 空白

ESG 采用 Multicard 格式, 用于多种常用电气设备, 是久经考 验的标记号。高品质的设备与高对比度外观相得益彰。 适合于以下设备生产商的设备:Siemens、ABB、Beckhoff 等。

#### 优点:

- 可根据型号选择自粘式或卡入式标签
- 为断路器等设备提供导轨安装式 ESG 标记号。
- 根据说明采用激光进行个性化打印

针对定制打印: 请根据您的标签技术规范,向我们发送一 个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件,或使用 M-Print PRO 在线版(无需安装)。

#### 通用订货数据

类型 ESG 8/13.5/43.3 SAI AU

订货号 1912130000 GTIN (EAN)

4032248541164

5 ST

ESG, 设备标识牌 x 13.5 mm, PA 66, 颜色编码: 透明, 插拔式

#### M12

数量

防护盖能使未使用的插接点免受外界影响。

#### 通用订货数据

类型 SAI-SK-M12-UNI 2029 订货号

2330260000

GTIN (EAN) 4032248592067

数量 20 ST 版本

受保护组件,护罩

#### **M8**

防护盖能使未使用的插接点免受外界影响。

# 数据信息页

### **SAI-AU M8 SB 8DI**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

#### 通用订货数据

类型 SAI-SK M8 订货号 <u>1802760000</u> 版本 受保护组件,护罩

GTIN (EAN) 4032248257379 数量 50 ST