

SAI-AU M12 SB 8DI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



从 IP20 到 IP67 或从带机柜的设备到不带机柜的设备，这一趋势在 IP67 I/O 从站中达到了顶峰。在这些即插即用解决方案中，完全避免了各个导线的联接。因此节省了大量时间，并避免在联接各个导线时出错。现在，IP67 总线模块是最先进最经济的传感器和执行器联接方案。

通用订货数据

版本	SAI有源
订货号	1938610000
类型	SAI-AU M12 SB 8DI
GTIN (EAN)	4032248612628
数量	1 items

SAI-AU M12 SB 8DI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

UL File Number Search

[UL 网站](#)

证书号 (cULus)

E141197

尺寸和重量

净重

265 g

温度

存储温度

工作温度

环保产品合规

RoHS 合规状态

合规, 有例外

RoHS 豁免 (如适用/已知)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP

30ca4bfe-b33c-43ed-b218-3746bc09f6a6

数字输入

诊断显示器

红色

高输入电流

2 mA 至 15 mA 按照 EN 61131-2 Typ 1

低输入电流

<15 mA 按照 EN 61131-2 Typ 1

模块电子设备电位分离

无

数字输出

诊断显示器

红色

通用参数

验证

CE, cULus

质量

< 200 g

联接

联接至子总线 (SUB-IN)

1 x M8 连接器 4 针, A 编码

联接至子总线 (SUB-OUT)

1 x M8 孔式 4 针, A 编码

分类

ETIM 8.0

EC001599

ETIM 9.0

EC001599

ETIM 10.0

EC001599

ECLASS 14.0

27-24-26-04

ECLASS 15.0

27-24-26-04


SAI-AU M12 SB 8DI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

空白



ESG 采用 Multicard 格式, 用于多种常用电气设备, 是久经考验的标记号。高品质的设备与高对比度外观相得益彰。适合于以下设备生产商的设备: Siemens、ABB、Beckhoff 等。

优点:

- 可根据型号选择自粘式或卡入式标签
- 为断路器等设备提供导轨安装式 ESG 标记号。
- 根据说明采用激光进行个性化打印

针对定制打印: 请根据您的标签技术规范, 向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版 (无需安装)。

通用订货数据

类型	ESG 8/13.5/43.3 SAI AU	版本	
订货号	1912130000	ESG, 设备标识牌 x 13.5 mm, PA 66, 颜色编码: 透明, 插拔式	
GTIN (EAN)	4032248541164		
数量	5 ST		

M12



防护盖能使未使用的插接点免受外界影响。

通用订货数据

类型	SAI-SK-M12-UNI 2029	版本	
订货号	2330260000	受保护组件, 护罩	
GTIN (EAN)	4032248592067		
数量	20 ST		

M8



防护盖能使未使用的插接点免受外界影响。

SAI-AU M12 SB 8DI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

通用订货数据

类型	SAI-SK M8	版本	
订货号	1802760000	受保护组件, 护罩	
GTIN (EAN)	4032248257379		
数量	50 ST		