

SAI-AU M8 SB 8DO 2A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



从 IP20 到 IP67 或从带机柜的设备到不带机柜的设备，这一趋势在 IP67 I/O 从站中达到了顶峰。在这些即插即用解决方案中，完全避免了各个导线的联接。因此节省了大量时间，并避免在联接各个导线时出错。现在，IP67 总线模块是最先进最经济的传感器和执行器联接方案。

通用订货数据

版本	SAI有源, Subbus
订货号	1938660000
类型	SAI-AU M8 SB 8DO 2A
GTIN (EAN)	4032248612659
数量	1 items

SAI-AU M8 SB 8DO 2A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS 一致
UL File Number Search [UL 网站](#)
证书号 (cULus) E141197

尺寸和重量

净重 290 g

温度

存储温度 工作温度

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知) 6c, 7a, 7cl
REACH SVHC Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP 30ca4bfe-b33c-43ed-b218-3746bc09f6a6

供电电压

反向电路保护	是	操作电压	24
最大模块总电流	8 A	连接负载	每个 PIN 最大. 4 A
极限值	18 V DC ... 30 V DC		

数字输入

诊断显示器	红色	输入滤波器	1 ms, 3 ms, 5 ms, 10 ms, 可配置
高输入电流	2 mA 至 15 mA 按照 EN 61131-2 Typ 1	低输入电流	<15 mA 按照 EN 61131-2 Typ 1
高输入电压	>15V 符合 EN 61131-2 类型 1	模块电子设备电位分离	无
低输入电压	<5 V 符合 EN 61131-2 类型 1		

数字输出

每个输出信号的最大电流负载	2 A	诊断显示器	红色
模块电子设备电位分离	无	短路保护	是, 短路和故障时切断
最大输出总电流	4 A	阻性负载开关频率	max. 100 Hz
感性负载开关频率	max. 1 Hz	低输出电流	0 V DC
高输出电压	供电电压扣除. 0.7 V DC		

通用参数

验证	CE, cULus	质量	< 200 g
----	-----------	----	---------

SAI-AU M8 SB 8DO 2A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据

联接

供电电压 (AUX-IN)	1 x M12 连接器 5 针, A 编码	联接至子总线 (SUB-IN)	1 x M8 连接器 4 针, A 编码
联接至子总线 (SUB-OUT)	1 x M8 孔式 4 针, A 编码	输入/输出连接	8x M8 孔式 3 针

分类

ETIM 8.0	EC001599	ETIM 9.0	EC001599
ETIM 10.0	EC001599	ECLASS 14.0	27-24-26-04
ECLASS 15.0	27-24-26-04		


SAI-AU M8 SB 8DO 2A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

空白



ESG 采用 Multicard 格式, 用于多种常用电气设备, 是久经考验的标记号。高品质的设备与高对比度外观相得益彰。适合于以下设备生产商的设备: Siemens、ABB、Beckhoff 等。

优点:

- 可根据型号选择自粘式或卡入式标签
- 为断路器等设备提供导轨安装式 ESG 标记号。
- 根据说明采用激光进行个性化打印

针对定制打印: 请根据您的标签技术规范, 向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版 (无需安装)。

通用订货数据

类型	ESG 8/13.5/43.3 SAI AU	版本
订货号	1912130000	ESG, 设备标识牌 x 13.5 mm, PA 66, 颜色编码: 透明, 插拔式
GTIN (EAN)	4032248541164	
数量	5 ST	

M12



防护盖能使未使用的插接点免受外界影响。

通用订货数据

类型	SAI-SK-M12-UNI 2029	版本
订货号	2330260000	受保护组件, 护罩
GTIN (EAN)	4032248592067	
数量	20 ST	

M8



防护盖能使未使用的插接点免受外界影响。

SAI-AU M8 SB 8DO 2A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

通用订货数据

类型	SAI-SK M8	版本	
订货号	1802760000	受保护组件, 护罩	
GTIN (EAN)	4032248257379		
数量	50 ST		