

SAI-AU M12 SB 2COUNTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



从 IP20 到 IP67 或从带机柜的设备到不带机柜的设备，这一趋势在 IP67 I/O 从站中达到了顶峰。在这些即插即用解决方案中，完全避免了各个导线的联接。因此节省了大量时间，并避免在联接各个导线时出错。现在，IP67 总线模块是最先进最经济的传感器和执行器联接方案。

通用订货数据

版本	SAI有源, Subbus
订货号	1938730000
类型	SAI-AU M12 SB 2COUNTER
GTIN (EAN)	4032248612710
数量	1 items

SAI-AU M12 SB 2COUNTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS	一致
UL File Number Search	UL 网站
证书号 (cULus)	E141197

尺寸和重量

高度	32 mm	高度 (英寸)	1.2598 inch
宽度	30 mm	宽度 (英寸)	1.1811 inch
长度	180 mm	长度 (英寸)	7.0866 inch
净重	308 g		

温度

存储温度	-25 °C...85 °C	工作温度	0 °C...60 °C
------	----------------	------	--------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	30ca4bfe-b33c-43ed-b218-3746bc09f6a6

供电电压

反向电路保护	是	操作电压	24 V
最大模块总电流	8 A	连接负载	每个 PIN 最大. 4 A
极限值	18 V DC ... 30 V DC		

数字输入

诊断显示器	红色
-------	----

数字输出

诊断显示器	红色
-------	----

通用参数

阻燃等级符合 UL 94	5VA	外壳基本材料	Pocan, PBT
防护等级	IP67	验证	CE, cULus
质量	< 200 g		

联接

供电电压 (AUX-IN)	1 x M12 联接器 5 针, A 编码	联接至子总线 (SUB-IN)	1 x M8 联接器 4 针, A 编码
联接至子总线 (SUB-OUT)	1 x M8 孔式 4 针, A 编码	输入/输出连接	4 x M12 孔式, 5 针 A 编码

SAI-AU M12 SB 2COUNTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com


技术数据**分类**

ETIM 6.0	EC001601	ETIM 7.0	EC001601
ETIM 8.0	EC001601	ETIM 9.0	EC001601
ETIM 10.0	EC001601	ECLASS 9.0	27-24-26-05
ECLASS 9.1	27-24-26-05	ECLASS 10.0	27-24-26-05
ECLASS 11.0	27-24-26-05	ECLASS 12.0	27-24-26-05
ECLASS 13.0	27-24-26-05	ECLASS 14.0	27-24-26-05
ECLASS 15.0	27-24-26-05		

SAI-AU M12 SB 2COUNTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件**空白**

ESG 采用 Multicard 格式, 用于多种常用电气设备, 是久经考验的标记号。高品质的设备与高对比度外观相得益彰。
 适合于以下设备生产商的设备 : Siemens、ABB、Beckhoff 等。

优点 :

- 可根据型号选择自粘式或卡入式标签
- 为断路器等设备提供导轨安装式 ESG 标记号。
- 根据说明采用激光进行个性化打印

针对定制打印 : 请根据您的标签技术规范, 向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版 (无需安装)。

通用订货数据

类型	ESG 8/13.5/43.3 SAI AU	版本
订货号	1912130000	ESG, 设备标识牌 x 13.5 mm, PA 66, 颜色编码: 透明, 插拔式
GTIN (EAN)	4032248541164	
数量	5 ST	

M12

防护盖能使未使用的插接点免受外界影响。

**通用订货数据**

类型	SAI-SK-M12-UNI 2029	版本
订货号	2330260000	受保护组件, 护罩
GTIN (EAN)	4032248592067	
数量	20 ST	

M8

防护盖能使未使用的插接点免受外界影响。



SAI-AU M12 SB 2COUNTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

通用订货数据

类型	SAI-SK M8	版本
订货号	1802760000	受保护组件, 护罩
GTIN (EAN)	4032248257379	
数量	50 ST	