SAI-SCREWTY TOOL BOX



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



适合任何工作的最佳工具

Screwty® 是一款理想的万能工具,可拧紧所有普通传感器和执行器电缆。Screwty®甚至能够着难以接触到的圆形插头。只需简单转动,即可拧紧和松开接插件,毫不费力。Screwty®是一款独特的通用解决方案,因为它也适用于其它厂商提供的大多数电缆和插头(超过90%)。Screwty® 由一根手柄和一个标准 1/4" 转接器组成。因此,可用于所有尺寸:包括 M12 和 M8 圆形插头, M12F和 M8F 定制插头和插座,以及所有M23定制插头和插座。

通用订货数据

版本	Bolting tool
订货号	<u>1939170000</u>
类型	SAI-SCREWTY TOOL BOX
GTIN (EAN)	4032248615490
数量	1 items
包装	塑料箱 + 塑料插芯

SAI-SCREWTY TOOL BOX



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

	レゴロ	=	
κ	不	甲	킅

净重 1320 g

环保产品合规

RoHS 合规状态 不受影响 REACH SVHC Lead 7439-92-1

螺丝刀

拧紧力矩设置, max. 7 Nm 拧紧力矩设置, min. 0.5 Nm

重要注意事项

产品信息

- 发货时已含附件: 扭矩螺丝刀 0.5-1.7 Nm + 固定辅助工具
- 扭矩螺丝刀 2.0-7.0 Nm

- 扭矩螺丝刀 2.0-7.0 Nm 可更换刀头 1/4 英寸 用于型线的附件 M8 用于定制化连接器的附件 M8F 用于型线的附件 M12 用于定的化连接器的附件 M12F

• 用于定制化连接器的附件 M12F • 刀片套装: 内梅花 T8 / T10 / T20 / T25 内六角扳手 2.5 / 3.0 / 4.0 十字槽 PH0 / PH1 / PH2 开槽 0.5x3.0 / 0.6x3.5 / 0.8x4.0

塑料箱 + 塑料插芯

分类

ETIM 6.0	EC000149	ETIM 7.0	EC000149
ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 9.0	21-04-50-03
ECLASS 9.1	21-01-90-90	ECLASS 10.0	21-04-50-03
ECLASS 11.0	21-01-90-90	ECLASS 12.0	21-01-90-90
ECLASS 13.0	21-01-90-90	ECLASS 14.0	21-01-90-90
ECLASS 15.0	21-01-90-90		