

SAI-SCREWTY TOOL BOX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



适合任何工作的最佳工具

Screwty® 是一款理想的万能工具，可拧紧所有普通传感器和执行器电缆。Screwty® 甚至能够着难以接触到的圆形插头。只需简单转动，即可拧紧和松开接插件，毫不费力。Screwty® 是一款独特的通用解决方案，因为它也适用于其它厂商提供的大多数电缆和插头（超过90%）。Screwty® 由一根手柄和一个标准 1/4" 转接器组成。因此，可用于所有尺寸：包括 M12 和 M8 圆形插头，M12F 和 M8F 定制插头和插座，以及所有 M23 定制插头和插座。

通用订货数据

版本	Bolting tool
订货号	1939170000
类型	SAI-SCREWTY TOOL BOX
GTIN (EAN)	4032248615490
数量	1 items
包装	塑料箱 + 塑料插芯

SAI-SCREWTY TOOL BOX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

技术数据

www.weidmueller.com

尺寸和重量

净重	1320 g
----	--------

环保产品合规

RoHS 合规状态	不受影响
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

螺丝刀

拧紧力矩设置, max.	7 Nm	拧紧力矩设置, min.	0.5 Nm
--------------	------	--------------	--------

重要注意事项

产品信息	发货时已含附件： • 扭矩螺丝刀 0.5-1.7 Nm + 固定辅助工具 • 扭矩螺丝刀 2.0-7.0 Nm • 可更换刀头 1/4 英寸 • 用于型线的附件 M8 • 用于定制化连接器的附件 M8F • 用于型线的附件 M12 • 用于定制化连接器的附件 M12F • 刀片套装： 内梅花 T8 / T10 / T20 / T25 内六角扳手 2.5 / 3.0 / 4.0 十字槽 PH0 / PH1 / PH2 开槽 0.5x3.0 / 0.6x3.5 / 0.8x4.0 • 塑料箱 + 塑料插芯
------	--

分类

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-01-90-90
ECLASS 15.0	21-01-90-90		