

SAIE-EW-M20/PG9-SW24-VA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



面板安装连接器用于传感器/执行器布线的设备侧联接。有 M12、M8 和 M5 几种规格。

通用订货数据

版本	内置插头, 紧固螺纹:, 回路数:
订货号	1950270000
类型	SAIE-EW-M20/PG9-SW24-VA
GTIN (EAN)	4032248632794
数量	1 items

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

净重 16.72 g

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外
 REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

技术资料 可定制接插件

外壳基本材料 不锈钢 电缆接头 PG 9, M 20

通用参数

外壳基本材料 不锈钢 电缆接头 PG 9, M 20
 基础材料 PVC 端口 2 螺钉
 导线外径 -

分类

ETIM 8.0 EC003568 ETIM 9.0 EC003568
 ETIM 10.0 EC003568 ECLASS 14.0 27-44-01-10
 ECLASS 15.0 27-44-01-10

插针分配方案