


HSS-HF 3/4 11.0-17.0/50Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



热缩套管标记号用于电缆和电线，可提供双面打印。柔软的热缩套管可永久套在导线上，节省空间。

通用订货数据

| | |
|------------|---|
| 版本 | 电缆标记号, 导线及电缆标记号, 11 - 17 mm, 50.8 x 31.8 mm, 黄色 |
| 订货号 | 1961950000 |
| 类型 | HSS-HF 3/4 11.0-17.0/50Y |
| GTIN (EAN) | 4032248642649 |
| 数量 | 1250 items |

HSS-HF 3/4 11.0-17.0/50Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

| | |
|------|----|
| ROHS | 一致 |
|------|----|

尺寸和重量

| | | | |
|----|---------|---------|-------------|
| 深 | 0.77 mm | 深度 (英寸) | 0.0303 inch |
| 高度 | 50.8 mm | 高度 (英寸) | 2 inch |
| 宽度 | 31.8 mm | 宽度 (英寸) | 1.252 inch |
| 净重 | 2.68 g | | |

温度

| | |
|--------|--------------|
| 工作温度范围 | -55...105 °C |
|--------|--------------|

环保产品合规

| | |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态 | 合规, 无例外 |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

通用数据

| | | | |
|-------------|--|---------|--------------|
| 材料颜色 (阻抗编码) | 4 | 打印类型 | 空白 |
| 宽度 | 31.8 mm | 最大工作温度 | 105 °C |
| 最小工作温度 | -55 °C | 颜色编码 | 黄色 |
| 卤素 | 不 | 基础材料 | 聚烯烃 |
| 打印标志 | 无 | 推荐使用的工业 | 交通 |
| 适用的打印机 | THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS | 工作温度范围 | -55...105 °C |

导线和电缆标记号

| | | | |
|---------|-------------------------|--------|--------------------|
| 卤素 | 不 | 最大压接面积 | 70 mm ² |
| 最小压接面积 | 35 mm ² | 最大电缆外径 | 17 mm |
| 最小电缆外径 | 11 mm | 收缩率 | 2:1 |
| 推荐的收缩温度 | 90 °C | 文字区域宽度 | 50.8 mm |
| 文字区域高度 | 30.54 mm | 导线外径 | 11 - 17 mm |
| 导线压接面积 | 35 - 70 mm ² | | |

分类


| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |

HSS-HF 3/4 11.0-17.0/50Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com



Bestellhilfe

HSS-HF 1/8" 1,2-2,8 / 50 Y

- Y = Gelb (W=Weiß)
- 50,8 mm Hüslenlänge (oder 25,4 mm)
- geeigneter Leiterdurchmesser 1,2 - 2,8mm
- Max. Außendurchmesser 1/8" (bzw. 3,2 mm)
- HF = Halogenfrei nach VDE 0472-615
- HSS = Heat Shrinkable Sleeve (wärmeschrumpfender Schlauch)

HSS-HF 3/4 11.0-17.0/50Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

墨带



这些打印机采用热传输技术，提供出色的打印质量。不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|------------|
| 类型 | RIBBON MM-HS 60/300 SW | 版本 |
| 订货号 | 2448880000 | Ink ribbon |
| GTIN (EAN) | 4050118462944 | |
| 数量 | 1 ST | |

THM MULTIMARK



这些打印机采用热传输技术，提供出色的打印质量。不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|----|
| 类型 | MULTIMARK ROLLER 115 | 版本 |
| 订货号 | 1357420000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118160314 | |
| 数量 | 1 ST | |

THM MULTIMARK PLUS



这些打印机采用热传输技术，提供出色的打印质量。不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|----|
| 类型 | MULTIMARK PLUS ROLLER 1... | 版本 |
| 订货号 | 2672590000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118708097 | |
| 数量 | 1 ST | |