


HSS-HF 1 17.0-23.0/50Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



热缩套管标记号用于电缆和电线，可提供双面打印。柔软的热缩套管可永久套在导线上，节省空间。

通用订货数据

版本	电缆标记号, 导线及电缆标记号, 17 - 23 mm, 50.8 x 42.2 mm, 黄色
订货号	1961960000
类型	HSS-HF 1 17.0-23.0/50Y
GTIN (EAN)	4032248642656
数量	750 items

HSS-HF 1 17.0-23.0/50Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	0.77 mm	深度 (英寸)	0.0303 inch
高度	50.8 mm	高度 (英寸)	2 inch
宽度	42.2 mm	宽度 (英寸)	1.6614 inch
净重	3.34 g		

温度

工作温度范围	-55...105 °C
--------	--------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用数据

材料颜色 (阻抗编码)	4	打印类型	空白
宽度	42.2 mm	最大工作温度	105 °C
最小工作温度	-55 °C	颜色编码	黄色
卤素	不	基础材料	聚烯烃
打印标志	无	推荐使用的工业	交通
适用的打印机	THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS	工作温度范围	-55...105 °C

导线和电缆标记号

卤素	不	最大压接面积	120 mm ²
最小压接面积	70 mm ²	最大电缆外径	23 mm
最小电缆外径	17 mm	收缩率	2:1
推荐的收缩温度	90 °C	文字区域宽度	50.8 mm
文字区域高度	40.6 mm	导线外径	17 - 23 mm
导线压接面积	70 - 120 mm ²		

分类


ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

HSS-HF 1 17.0-23.0/50Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com



HSS-HF 1 17.0-23.0/50Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

墨带



这些打印机采用热传输技术，提供出色的打印质量。不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

通用订货数据

类型	RIBBON MM-HS 60/300 SW	版本
订货号	2448880000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118462944	
数量	1 ST	

THM MULTIMARK



这些打印机采用热传输技术，提供出色的打印质量。不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

通用订货数据

类型	MULTIMARK ROLLER 115	版本
订货号	1357420000	
GTIN (EAN)	4050118160314	
数量	1 ST	

THM MULTIMARK PLUS



这些打印机采用热传输技术，提供出色的打印质量。不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

通用订货数据

类型	MULTIMARK PLUS ROLLER 1...	版本
订货号	2672590000	
GTIN (EAN)	4050118708097	
数量	1 ST	