IE-PH-V04P-BP



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





PushPull 接插件 符合IEC 61076-3-106 Var.4 (IEC24702) 塑料,空外壳

通用订货数据

版本	空接线箱, 插头外壳,带弯曲保护, 类型 4 符合 IEC
	61076-3-106, IP67
订货号	<u>1962530000</u>
类型	IE-PH-VO4P-BP
GTIN (EAN)	4032248644667
数量	10 items

IE-PH-V04P-BP



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批			
MAMID 认证			
MAMID ME	c(ՄL)us		
	LISTED		
ROHS	一致		
UL File Number Search	UL 网站		
证书号 (cULus)	E316369		
尺寸和重量			,
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	108.7 mm	深度 (英寸)	4.2795 inch
/ <u>//</u> 高度	20.1 mm	<u> </u>	0.7913 inch
_{同及} 宽度	21.2 mm	宽度 (英寸)	0.8346 inch
<u> </u>	1.75 g		
温度			
÷ 64.70 c*		- /- \n +	
存储温度		工作温度	-40 °C70 °C
安装温度			
环保产品合规			
RoHS 合规状态			
REACH SVHC		:物质 (SVHC)	
———————————— 通用参数	,		
颜色编码	其他	外壳基本材料	PA UL 94 V0
防护等级	IP67	插拔次数	750
通用标准			
连接器标准	IEC 61076-3-106 Var. 4	证书号 (cULus)	E316369
	,		
ETIM 6.0	EC001031	ETIM 7.0	EC001031
ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 9.0	27-18-27-02
ECLASS 9.1	27-18-27-02	ECLASS 10.0	27-18-27-02
ECLASS 11.0	27-18-27-02	ECLASS 12.0	27-18-27-02
ECLASS 13.0	27-19-01-04	ECLASS 14.0	27-19-01-04
ECLASS 15.0	27-19-01-04		

IE-PH-V04P-BP




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸

尺寸图



IE-PH-V04P-BP



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

RJ45



RJ45 插芯适用于 1/4/5/14 版接插件、HDC 以及 IE-OM...、IE-OP... 和 IE-CC... 接线盒

通用订货数据

类型	IE-PI-RJ45-FH	版本
订货号	<u>1962730000</u>	插头 RJ45, 插头插芯RJ45, 无需工具安装, TIA-568A, EIA/TIA T568
GTIN (EAN)	4032248654017	B, PROFINET
数量	10 ST	
类型	IE-PI-RJ45-TH	版本
类型 订货号	IE-PI-RJ45-TH 1962720000	版本 插头 RJ45, 插头插芯RJ45 压接

LWL-LC



LWL 插芯 LC,适用于接插件 Var.1 / 4 / 14

通用订货数据

类型	IE-PI-2LC-MM	版本
订货号	<u>1962780000</u>	LC 插芯, 插头插芯2 LC,多模
GTIN (EAN)	4032248644865	
数量	10 ST	
类型	IE-PI-2LC-SM	版本
订货号	1962790000	LC 插芯, 插头插芯2 LC,单模
GTIN (EAN)	4032248644872	
数量	10 ST	

IE-PH-V04P-BP



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

Hybrid

混合式,10 极。插芯适用于14 版接插件变体



通用订货数据

类型	IE-PI-HYB-10P	版本
订货号	1068990000	Insert, for plug insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248823963	
数量	1 ST	
类型	IE-PIC-HYB-S-0,5-300	版本
类型 订货号	IE-PIC-HYB-S-0,5-300 1096180000	版本 Crimp contact, for plug insert, Hybrid

防尘盖



保护您的设备,防止灰尘和污垢。

通用订货数据

类型	IE-PP-V04P	版本
订货号	<u>1963890000</u>	插头外壳-防护板
GTIN (EAN)	4032248646319	
数量	10 ST	

空白



ESG 采用 Multicard 格式, 用于多种常用电气设备, 是久经考验的标记号。高品质的设备与高对比度外观相得益彰。适合于以下设备生产商的设备:Siemens、ABB、Beckhoff等。

优点:

- 可根据型号选择自粘式或卡入式标签
- 为断路器等设备提供导轨安装式 ESG 标记号。
- 根据说明采用激光进行个性化打印

针对定制打印: 请根据您的标签技术规范,向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件,或使用 M-Print PRO 在线版(无需安装)。

IE-PH-V04P-BP



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

订货号

通用订货数据

类型 ESG 9/11 K MC NE WS

1857440000

版本

ESG, 设备标识牌 x 11 mm, PA 66, 颜色编码: 白色, 自我粘贴的

GTIN (EAN) 4032248402731

数量 200 ST