

IE-PH-V04P-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



PushPull 接插件 符合IEC 61076-3-106 Var.4 (IEC24702)
塑料, 空外壳

通用订货数据

版本	空接线箱, 插头外壳, 带弯曲保护, 类型 4 符合 IEC 61076-3-106, IP67
订货号	1962530000
类型	IE-PH-V04P-BP
GTIN (EAN)	4032248644667
数量	10 items

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

UL File Number Search

[UL 网站](#)

证书号 (cULus)

E316369

尺寸和重量

深	108.7 mm	深度 (英寸)	4.2795 inch
高度	20.1 mm	高度 (英寸)	0.7913 inch
宽度	21.2 mm	宽度 (英寸)	0.8346 inch
净重	1.75 g		

温度

存储温度	工作温度	-40 °C...70 °C
安装温度		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用参数

颜色编码	其他	外壳基本材料	PA UL 94 V0
防护等级	IP67	插拔次数	750

通用标准


连接器标准	IEC 61076-3-106 Var. 4	证书号 (cULus)	E316369
-------	------------------------	-------------	---------

分类

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-01-04
ECLASS 15.0	27-19-01-04		

图纸

尺寸图



IE-PH-V04P-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

附件

www.weidmueller.com

RJ45

RJ45 插芯适用于 1/4/5/14 版接插件、HDC 以及 IE-OM...、IE-OP... 和 IE-CC... 接线盒




通用订货数据

类型	IE-PI-RJ45-FH	版本
订货号	1962730000	插头 RJ45, 插头插芯RJ45, 无需工具安装, TIA-568A, EIA/TIA T568 B, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248654017	
数量	10 ST	
类型	IE-PI-RJ45-TH	版本
订货号	1962720000	插头 RJ45, 插头插芯RJ45 压接
GTIN (EAN)	4032248644834	
数量	10 ST	

LWL-LC

LWL 插芯 LC, 适用于接插件 Var.1 / 4 / 14




通用订货数据

类型	IE-PI-2LC-MM	版本
订货号	1962780000	LC 插芯, 插头插芯2 LC, 多模
GTIN (EAN)	4032248644865	
数量	10 ST	

Hybrid

混合式, 10 极。插芯适用于 14 版接插件变体



IE-PH-V04P-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

通用订货数据

类型	IE-PI-HYB-10P	版本
订货号	1068990000	Insert, for plug insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248823963	
数量	1 ST	
类型	IE-PIC-HYB-S-0,5-300	版本
订货号	1096180000	Crimp contact, for plug insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248869152	
数量	300 ST	

防尘盖




保护您的设备，防止灰尘和污垢。

通用订货数据

类型	IE-PP-V04P	版本
订货号	1963890000	插头外壳-防护板
GTIN (EAN)	4032248646319	
数量	10 ST	

空白



ESG 采用 Multicard 格式, 用于多种常用电气设备, 是久经考验的标记号。高品质的设备与高对比度外观相得益彰。适合于以下设备生产商的设备: Siemens、ABB、Beckhoff 等。

优点:

- 可根据型号选择自粘式或卡入式标签
- 为断路器等设备提供导轨安装式 ESG 标记号。
- 根据说明采用激光进行个性化打印

针对定制打印: 请根据您的标签技术规范, 向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版 (无需安装)。

通用订货数据

类型	ESG 9/11 K MC NE WS	版本
订货号	1857440000	ESG, 设备标识牌 x 11 mm, PA 66, 颜色编码: 白色, 自我粘贴的
GTIN (EAN)	4032248402731	
数量	200 ST	