

**SAIBWS-K-5A-4/6-M12**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



缆线长度往往各异。魏德米勒因此提供可定制的各种直插式接头与电缆的总成。  
 反向插座和插头，用于客户定制的M8、M12、M16和7/8"联接，结实耐用，十分适合于机械工程。M12接插件提供5种联接系统的方式  
 螺钉联接能在应用中得到广泛使用。导线,或是带管状端头的导线，可以插入连接件并用螺钉加固。这种经典又经济的联接,同样可以支持多导线联接。

**通用订货数据**

版本	可现场安装的接插件, M12
订货号	<a href="#">1962630000</a>
类型	SAIBWS-K-5A-4/6-M12
GTIN (EAN)	4032248644766
数量	1 items

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS 一致

UL File Number Search [UL 网站](#)

cURus 证书号 E307231

## 尺寸和重量

净重 14.34 g

## 环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 有例外

RoHS 豁免 (如适用/已知) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1, Imidazolidine-2-thione 96-45-7

SCIP bcee35cf-c0f5-43d2-8daf-65ab0d08641a

## 技术资料 可定制接插件

回路数	5	编码	A 编码
插针镀层	CuSnZn	联接类型	螺钉联接
外壳基本材料	PA	绝缘电阻	108 Ω
最大电缆直径	6 mm	最小电缆直径	4 mm
最大压接面积	0.75 mm <sup>2</sup>	最小压接面积	0.14 mm <sup>2</sup>
额定电压	60 V	额定电流	4 A
防护等级	IP67	插拔次数	≥ 50
污染等级	3	端头类型	插座
屏蔽连接	否	螺纹环材料	塑料材质
外壳温度范围	-40 ... +85 °C		

## PB47 USB /M12 I通用参数

回路数	5	端口 1	M12
端口 2	螺钉	外壳基本材料	PA
联接螺纹	M12	插针镀层	CuSnZn
防护等级	IP67	插拔次数	≥ 50

## 标准

连接器标准 IEC 61076-2-101

## 分类

ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 14.0	27-44-01-16
ECLASS 15.0	27-44-01-16		

插针分配方案

