


IE-BI-RJ45-C**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

FrontCom® Vario 集多种功能于一个框架内。系统易于安装, 您可以从多种数据、信号和供电模块规格中选择所需的配置。FrontCom® Vario 不仅结构极为紧凑, 还提供一系列独特的功能, 能保证您的项目规划和实施安全、快速和持久。不仅如此, FrontCom® Vario 系统的外壳设计美观, 同时具备最高的耐冲击性能并达到 IP 65 防护等级。

通用订货数据

版本	RJ45 插座, 法兰部件 耦合
订货号	1962840000
类型	IE-BI-RJ45-C
GTIN (EAN)	4032248645046
数量	10 items

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS	一致
UL File Number Search	UL 网站
证书号 (cULus)	E316369

尺寸和重量

净重	2.2 g
----	-------

温度

存储温度	工作温度	-40 °C...70 °C
安装温度		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

基本信息

产品型号	RJ45 插座	防护等级	带外壳 IP67
插芯类型	SteadyTec 数据插芯	火灾荷载	33 kJ

通用参数

火灾荷载	33 kJ	端口 1	RJ45
端口 2	RJ45	物品描述	法兰部件 耦合
颜色编码	其他	外壳基本材料	镀锌
目录册	Cat.6A / Class EA (ISO / IEC 11801 2010)	插针镀层	镀镍, $Au \geq 0.8 \mu m$
屏蔽	360° 全封闭外壳, 等电位连接用 FS 2.8 接地连接	防护等级	带外壳 IP67
插拔次数	750		

通用标准

证书号 (DNV)	TAA000022B	连接器标准	IEC 60603-7-51
通信附件的 UL 标准	UL 1863	IP 防护等级	IEC 60529
证书号 (cULus)	E316369		

电气特性

电源联接器耐压强度, 触点-触点, 最小	$\geq 1500 \text{ V AC/DC}$	介电强度, 触点-触点	$\geq 1000 \text{ V AC/DC}$
绝缘电阻	500 M Ω	PoE / PoE+	符合 IEEE 802.3af

重要注意事项

产品信息	RJ45 插芯适用于 1/4/5/14 版接插件、HDC 以及 IE-OM...、IE-OP... 和 IE-CC... 接线盒
------	--

技术数据

分类

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

IE-BI-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

扁平插套



PVC 预绝缘的扁平插套, 带铜套

- 标准规格
- 未焊接
- 带圆锥形进口, 保证导线最优化的进入

通用订货数据

类型	L1F 1,5F288 R	版本
订货号	9200520000	电缆端头, 绝缘电缆端头, 1.5 mm ² , 0.5 mm ² - 1.5 mm ² , 红色
GTIN (EAN)	4032248410361	
数量	100 ST	