


IE-BI-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



FrontCom® Vario 集多种功能于一个框架内。系统易于安装, 您可以从多种数据、信号和供电模块规格中选择所需的配置。FrontCom® Vario 不仅结构极为紧凑, 还提供一系列独特的功能, 能保证您的项目规划和实施安全、快速和持久。不仅如此, FrontCom® Vario 系统的外壳设计美观, 同时具备最高的耐冲击性能并达到 IP 65 防护等级。

通用订货数据

版本	RJ45 插座, 法兰部件 耦合
订货号	1962840000
类型	IE-BI-RJ45-C
GTIN (EAN)	4032248645046
数量	10 items

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

UL File Number Search

[UL 网站](#)

证书号 (cULus)

E316369

尺寸和重量

净重

2.2 g

温度

存储温度

工作温度

-40 °C...70 °C

安装温度

环保产品合规

RoHS 合规状态

合规, 无例外

REACH SVHC

不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

基本信息

产品型号

RJ45 插座

防护等级

带外壳 IP67

插芯类型

SteadyTec 数据插芯

火灾荷载

33 kJ

通用参数

火灾荷载

33 kJ

端口 1

RJ45

端口 2

RJ45

物品描述

法兰部件 耦合

颜色编码

其他

外壳基本材料

铸锌

目录册

Cat.6A / Class EA (ISO/
IEC 11801 2010)

插针镀层

镀镍, Au ≥ 0.8 μm

屏蔽

360° 全封闭外壳, 等电位联
结用 FS 2.8 接地连接

防护等级

带外壳 IP67

插拔次数

750

通用标准

证书号 (DNV)

TAA000022B

连接器标准

IEC 60603-7-5.1

通信附件的 UL 标准

UL 1863

IP 防护等级

IEC 60529

证书号 (cULus)

E316369

电气特性

电源连接器耐压强度, 触点-触点, 最小

≥ 1500 V AC/DC

介电强度, 触点-触点

≥ 1000 V AC/DC

绝缘电阻

500 MΩ

PoE / PoE+

符合 IEEE 802.3af

重要注意事项

产品信息

RJ45 插芯适用于 1/4/5/14 版接插件、HDC 以及 IE-OM...、IE-OP... 和 IE-CC... 接线盒

技术数据

分类

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

附件

扁平插套



PVC 预绝缘的扁平插套，带铜套

- 标准规格
- 未焊接
- 带圆锥形进口，保证导线最优化的进入

通用订货数据

类型	LIF 1,5F288 R	版本
订货号	9200520000	电缆端头,绝缘电缆端头, 1.5 mm ² ,0.5 mm ² - 1.5 mm ² ,红色
GTIN (EAN)	4032248410361	
数量	100 ST	