# 数据信息页

### **IE-BI-LCD-SM-C**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





LWL 插芯 LC,适用于接插件 Var.1 / 4 / 14

#### 通用订货数据

版本	LC 插芯, 带法兰的LC-Duplex,单模
订货号	<u>1962880000</u>
类型	IE-BI-LCD-SM-C
GTIN (EAN)	4032248645077
数量	10 items

### **IE-BI-LCD-SM-C**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

审批			
ROHS	—————————————————————————————————————		
	— <u>±</u> X		
尺寸和重量			<u> </u>
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	30 mm	深度 (英寸)	1.1811 inch
深 高度	13.2 mm		0.5197 inch
宽度	15.6 mm	宽度 (英寸)	0.6142 inch
争重	0.79 g		
<b>温度</b>			
		工作温度	-40 °C70 °C
片順 <i>温</i> 及 安装温度		<u> </u>	
		/业/又	000 70 作为/业反
环保产品合规	-		
RoHS 合规状态			
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)		
通用参数			,
物品描述	带法兰的LC-Duplex,单模	颜色编码	其他
外壳基本材料	PBT 锌压铸件	<u> </u>	 085 % 相对湿度
防护等级	带外壳 IP67	插拔次数	1000
勾成	插头和法兰插芯,适用 1、4和14模式的外壳	光纤类型	单模
	≤ 0.5 dB	端口1	LC Duplex
端口 2	LC Duplex	回流损失(衰减)	≥ 40 dB
通用标准			
连接器标准	IEC 61754-20		
 分类			
ETIM 6.0	EC000752	ETIM 7.0	EC000752
ETIM 8.0	EC000752	ETIM 9.0	EC000752
ETIM 10.0	EC000752	ECLASS 9.1	19-17-01-16
ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	19-17-01-16	ECLASS 11.0 ECLASS 13.0	19-17-01-16
ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	19-17-01-16 19-17-01-16	ECLASS 13.0 ECLASS 15.0	19-17-01-16 19-17-01-16
ECLA35 14.U	19-17-01-10	ECLASS 15.0	19-17-01-10

目录日期/图纸 2

# 数据信息页

### **IE-BI-LCD-SM-C**




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸

尺寸图



# 数据信息页

### **IE-BI-LCD-SM-C**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

4

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 附件

### ...用于SC、ST和LC光缆接插件



#### GOF

- 用于SC/ST光缆、IP 20和IP 67接插件
- 用于LC光缆和IP 67接插件 POF
- 用于塑料光缆的SC/ST、IP20和IP67接插件
- 用于SC/ST光缆、ProfiNet和移动电缆以及IP 67接插件

#### 通用订货数据

类型 IE-CT-LC-GOF 订货号 9205330000

4032248725465

数量 1 ST

GTIN (EAN)

版本

压接工具, 六角形压接