


**IE-PS-SCRJ-MM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



FO SC-RJ 接插件，符合IEC 61754-24，用于外径 2.6...3 mm的导线。

**通用订货数据**

版本	FO 连接器, 插头插芯 SCRJ, 多模, IP20
订货号	<a href="#">1962940000</a>
类型	IE-PS-SCRJ-MM
GTIN (EAN)	4032248653997
数量	10 items
交货状态	本产品即将停产。
最后下单日期	2025-04-08T00:00:00+02:00

IE-PS-SCRJ-MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

净重 8 g

温度

存储温度 工作温度 -40 °C...70 °C  
安装温度

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 有例外  
RoHS 豁免 (如适用/已知) 6c  
REACH SVHC Lead 7439-92-1  
SCIP 4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

通用参数

物品描述	插头插芯 SCRJ, 多模	颜色编码	其他
防护等级	IP20	插拔次数	1000
光纤类型	多重模式	插入损耗	≤ 0.4 dB
端口1	SCRJ	端口 2	粘合、压接、抛光
回流损失 (衰减)	≥ 30 dB	端头材料	氧化锆

通用标准

连接器标准 IEC 61754-24

分类

ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 14.0	19-17-01-22
ECLASS 15.0	19-17-01-22		