


**IE-PS-LCD-MM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



FO LC Duplex 接插件, 符合 IEC 61754-20, 用于外径 2.6...3 mm的导线

**通用订货数据**

版本	FO 连接器, 插头LC-Duplex, 多重模式, IP20
订货号	<a href="#">1962970000</a>
类型	IE-PS-LCD-MM
GTIN (EAN)	4032248645152
数量	1 items
交货状态	本产品即将停产。
有效期	2025-04-08T00:00:00+02:00

## 技术数据

## 审批

ROHS	一致
------	----

## 尺寸和重量

净重	4.22 g
----	--------

## 温度

存储温度	工作温度	-40 °C...70 °C
安装温度	湿度	0...93 % 相对湿度

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

## 通用参数

防折断套管材料	TPE	物品描述	插头LC-Duplex, 多重模式
颜色编码	其他	外壳基本材料	PC UL 94 V0
湿度	0...93 % 相对湿度	最大护套直径	3 mm
最小护套直径	2.8 mm	防护等级	IP20
插拔次数	1000	光纤类型	GOF, 多重模式
插入损耗	≤ 0.4 dB	端口1	LC Duplex
端口 2	粘合、压接、抛光	电缆拔出力, 最小	100 N
单股导线的最小直径	0.6 mm	插芯外壳材料	铸锌
回流损失 (衰减)	≥ 30 dB	压力弹簧材料	不锈钢
端头材料	氧化锆	防尘盖材料	TPE
单股导线的最大直径	1.4 mm	压接套筒材料	青铜材质, 镀镍

## 通用标准


连接器标准	IEC 61754-20
-------	--------------

## 分类

ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 14.0	19-17-01-22
ECLASS 15.0	19-17-01-22		

图纸

尺寸图



## 剪刀



魏德米勒擅长铜和铝制电缆的隔离。产品系列从用于小截面、带直接力传输的切割工具直至大直径切割工具。机械驱动和专门设计的切割形状会将使手的用力要求降至最低。魏德米勒有广泛的切割工具类别，符合专业电缆加工的所有标准。

## 通用订货数据

类型	SCISSORS KEVLAR	版本	
订货号	<a href="#">1208910000</a>	Electrician's scissors	
GTIN (EAN)	4032248990085		
数量	1 ST		

## ...用于SC、ST和LC光缆接插件



## GOF

- 用于SC/ST光缆、IP 20和IP 67接插件
- 用于LC光缆和IP 67接插件 POF
- 用于塑料光缆的SC/ST、IP20和IP67接插件
- 用于SC/ST光缆、ProfiNet和移动电缆以及IP 67接插件

## 通用订货数据

类型	IE-CT-LC-GOF	版本	
订货号	<a href="#">9205330000</a>	压接工具, 六角形压接	
GTIN (EAN)	4032248725465		
数量	1 ST		