

## IE-PS-V01M-RJ45-FH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Bayonet 接插件套件, IEC 61076-3-106, Var. 1  
(EtherNet/IP) RJ45 金属插芯, 含 RJ45插芯

## 通用订货数据

版本	RJ45 插头, 无需工具, 类别1的金属, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
订货号	<a href="#">1963120000</a>
类型	IE-PS-V01M-RJ45-FH
GTIN (EAN)	4032248651627
数量	10 items

## IE-PS-V01M-RJ45-FH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS	一致
UL File Number Search	<a href="#">UL 网站</a>
证书号 (cULus)	E316369

## 尺寸和重量

净重	107.01 g
----	----------

## 温度

存储温度	工作温度	-40 °C...70 °C
安装温度		

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	e5bbf197-73b5-420b-90c0-0173b7b3b6b7

## 通用参数

端口 1	RJ45	端口 2	IDC
物品描述	类别1的金属	颜色编码	黑色
外壳基本材料	镀锌	最小绝缘直径	0.85 mm
最大绝缘直径	1.6 mm	目录册	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
插针镀层	镍, 镀金	连接线经, 硬导线	0.4...0.64 mm
连接导线截面积, 硬导线 (AWG)	AWG 24...AWG 22	连接直径, 软导线	0.48...0.76 mm
连接导线截面积, 软导线 (AWG)	AWG 26...AWG 22	MICE-分类 M	M3
MICE-分类 I	I3	MICE-分类 C	C1
MICE-分类 E	E3	最小护套直径	5 mm
最大护套直径	10 mm	屏蔽	360度; 全封闭外壳
防护等级	IP67	插拔次数	750
可重新联接	≥ 10 次 (对于相同或较大截面积而言)		

## 通用标准

连接器标准	IEC 61076-3-106 Var. 1, IEC 60603-7-51	专用通信电缆设备	PROFINET 安装说明
证书号 (cULus)	E316369		

## 电气特性

电源联接器耐压强度, 触点-触点, 最小	≥ 1500 V AC/DC	介电强度, 触点-触点	≥ 1000 V AC/DC
----------------------	----------------	-------------	----------------

## 分类

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90

**技术数据**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

---


ECLASS 15.0

27-44-03-90

---

**图纸**

**尺寸图**



## IE-PS-V01M-RJ45-FH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 附件

## 防尘盖



保护您的设备，防止灰尘和污垢。

## 通用订货数据

类型	IE-PP-V01P	版本
订货号	<a href="#">1965690000</a>	插头外壳-防护板
GTIN (EAN)	4032248653911	
数量	10 ST	

## 空白



ESG 采用 Multicard 格式, 用于多种常用电气设备, 是久经考验的标记号。高品质的设备与高对比度外观相得益彰。适合于以下设备生产商的设备 : Siemens、ABB、Beckhoff 等。

## 优点 :

- 可根据型号选择自粘式或卡入式标签
- 为断路器等设备提供导轨安装式 ESG 标记号。
- 根据说明采用激光进行个性化打印

针对定制打印 : 请根据您的标签技术规范, 向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版 (无需安装)。

## 通用订货数据

类型	ESG 9/11 K MC NE WS	版本
订货号	<a href="#">1857440000</a>	ESG, 设备标识牌 x 11 mm, PA 66, 颜色编码: 白色, 自粘贴的
GTIN (EAN)	4032248402731	
数量	200 ST	

## 压接工具



如需带电工作, 必须遵守特定规则并使用专为该用途生产并经过检验的工具。

魏德米勒为用户提供全面的、符合国内外检测标准的绝缘钳产品。

所有绝缘钳都根据 DIN EN 60900 检验和生产。

绝缘钳的设计符合人体工程学, 适合手的形状。这样可以更好地握在手里, 不会夹住手指, 工作起来也比较省力。

## IE-PS-V01M-RJ45-FH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### 附件

#### 通用订货数据

类型	PWZ RJ45	版本
订货号	<a href="#">1118040000</a>	压接工具
GTIN (EAN)	4032248899197	
数量	1 ST	