

IE-PS-V01M-RJ45-FH-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Bayonett 接插件套件, IEC 61076-3-106, Var.1
(EtherNet/IP) RJ45 金属插芯, 含 RJ45插芯

通用订货数据

版本	RJ45 插头, 无需工具, 类别1的金属, 带扭折保护, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
订货号	1963130000
类型	IE-PS-V01M-RJ45-FH-BP
GTIN (EAN)	4032248651634
数量	10 items

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

UL File Number Search

[UL 网站](#)

证书号 (cULus)

E316369

尺寸和重量

净重 143.16 g

温度

存储温度

工作温度

-40 °C...70 °C

安装温度

环保产品合规

RoHS 合规状态

合规, 有例外

RoHS 豁免 (如适用/已知)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1

SCIP

e5bbf197-73b5-420b-90c0-0173b7b3b6b7

通用参数

端口 1	RJ45	端口 2	IDC
物品描述	类别 1 的金属, 带扭折保护	颜色编码	黑色
外壳基本材料	铸铝	最小绝缘直径	0.85 mm
最大绝缘直径	1.6 mm	目录册	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
插针镀层	镍, 镀金	连接线径, 硬导线	0.4...0.64 mm
连接导线截面积, 硬导线 (AWG)	AWG 24...AWG 22	连接直径, 软导线	0.48...0.76 mm
连接导线截面积, 软导线 (AWG)	AWG 26...AWG 22	MICE-分类 M	M3
MICE-分类 I	I3	MICE-分类 C	C1
MICE-分类 E	E3	最小护套直径	5 mm
最大护套直径	10 mm	屏蔽	360度; 全封闭外壳
防护等级	IP67	插拔次数	750
可重新联接	≥ 10 次 (对于相同或较大截面积而言)		

通用标准

连接器标准	IEC 61076-3-106 Var. 1, IEC 60603-7-51	专用通信电缆设备	PROFINET 安装说明
证书号 (cULus)	E316369		

电气特性

电源连接器耐压强度, 触点-触点, 最小	≥ 1500 V AC/DC	介电强度, 触点-触点	≥ 1000 V AC/DC
----------------------	----------------	-------------	----------------

分类

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90

ECLASS 15.0

27-44-03-90


IE-PS-V01M-RJ45-FH-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com

尺寸图



IE-PS-V01M-RJ45-FH-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

防尘盖



保护您的设备，防止灰尘和污垢。

通用订货数据

类型	IE-PP-V01P	版本	
订货号	1965690000	插头外壳-防护板	
GTIN (EAN)	4032248653911		
数量	10 ST		

空白



ESG 采用 Multicard 格式, 用于多种常用电气设备, 是久经考验的标记号。高品质的设备与高对比度外观相得益彰。适合于以下设备生产商的设备: Siemens、ABB、Beckhoff 等。

优点:


- 可根据型号选择自粘式或卡入式标签
- 为断路器等设备提供导轨安装式 ESG 标记号。
- 根据说明采用激光进行个性化打印

针对定制打印: 请根据您的标签技术规范, 向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版 (无需安装)。

通用订货数据

类型	ESG 9/11 K MC NE WS	版本	
订货号	1857440000	ESG, 设备标识牌 x 11 mm, PA 66, 颜色编码: 白色, 自我粘贴的	
GTIN (EAN)	4032248402731		
数量	200 ST		

压接工具



如需带电工作, 必须遵守特定规则并使用专为该用途生产并经过检验的工具。

魏德米勒为用户提供全面的、符合国内外检测标准的绝缘钳产品。

所有绝缘钳都根据 DIN EN 60900 检验和生产。

绝缘钳的设计符合人体工程学, 适合手的形状。这样可以更好地握在手里, 不会夹住手指, 工作起来也比较省力。

IE-PS-V01M-RJ45-FH-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

通用订货数据

类型	PWZ RJ45	版本	
订货号	1118040000	压接工具	
GTIN (EAN)	4032248899197		
数量	1 ST		