

## IE-PS-V01M-RJ45-TH

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Bayonet 接插件套件, IEC 61076-3-106, Var. 1  
(EtherNet/IP) RJ45 金属插芯, 含 RJ45插芯

## 通用订货数据

版本	RJ45 压接插头, 类别1的金属, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
订货号	<a href="#">1963140000</a>
类型	IE-PS-V01M-RJ45-TH
GTIN (EAN)	4032248651641
数量	10 items

## IE-PS-V01M-RJ45-TH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS 一致  
UL File Number Search [UL 网站](#)  
证书号 (cULus) E316369

## 尺寸和重量

净重 10.2 g

## 温度

存储温度 工作温度 -40 °C...70 °C  
安装温度

## 环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 有例外  
RoHS 豁免 (如适用/已知) 6c  
REACH SVHC Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1  
SCIP e5bbf197-73b5-420b-90c0-0173b7b3b6b7

## 通用参数

端口 1	RJ45	端口 2	Crimp
物品描述	类别1的金属	外壳基本材料	镀锌
最小绝缘直径	0.85 mm	最大绝缘直径	1.05 mm
目录册	Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010)	插针镀层	镍, 镀金
连接线经, 硬导线	0.36...0.51 mm	连接导线截面积, 硬导线 (AWG)	AWG 26/1...AWG 24/1
连接直径, 软导线	0.46...0.61 mm	连接导线截面积, 软导线 (AWG)	AWG 27/7...AWG 24/7
MICE-分类 M	M3	MICE-分类 I	I3
MICE-分类 C	C1	MICE-分类 E	E3
最小护套直径	5 mm	最大护套直径	10 mm
屏蔽	360度 ; 全封闭外壳	防护等级	IP67
插拔次数	750		

## 通用标准

连接器标准 IEC 61076-3-106 Var. 1, 证书号 (cULus) E316369  
IEC 60603-7-51

## 电气特性

电源联接器耐压强度, 触点-触点, 最小  $\geq 1500$  V AC/DC 介电强度, 触点-触点  $\geq 1000$  V AC/DC


## 分类

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

**图纸**

**尺寸图**

---



## 附件

## 防尘盖



保护您的设备，防止灰尘和污垢。

## 通用订货数据

类型	IE-PP-V01P	版本
订货号	<a href="#">1965690000</a>	插头外壳-防护板
GTIN (EAN)	4032248653911	
数量	10 ST	

## 空白



ESG 采用 Multicard 格式, 用于多种常用电气设备, 是久经考验的标记号。高品质的设备与高对比度外观相得益彰。适合于以下设备生产商的设备 : Siemens、ABB、Beckhoff 等。

## 优点 :

- 可根据型号选择自粘式或卡入式标签
- 为断路器等设备提供导轨安装式 ESG 标记号。
- 根据说明采用激光进行个性化打印

针对定制打印 : 请根据您的标签技术规范, 向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版 (无需安装)。

## 通用订货数据

类型	ESG 9/11 K MC NE WS	版本
订货号	<a href="#">1857440000</a>	ESG, 设备标识牌 x 11 mm, PA 66, 颜色编码: 白色, 自粘贴的
GTIN (EAN)	4032248402731	
数量	200 ST	