

**IE-PS-V01M-RJ45-TH-BP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



Bayonett 接插件套件, IEC 61076-3-106, Var.1  
(EtherNet/IP) RJ45 金属插芯, 含 RJ45插芯

通用订货数据

版本	RJ45 压接插头, 类别1的金属, 带扭折保护, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
订货号	<a href="#">1963150000</a>
类型	IE-PS-V01M-RJ45-TH-BP
GTIN (EAN)	4032248651658
数量	10 items

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS

一致

UL File Number Search

[UL 网站](#)

证书号 (cULus)

E316369

## 尺寸和重量

净重

124.2 g

## 温度

存储温度

工作温度

-40 °C...70 °C

安装温度

## 环保产品合规

RoHS 合规状态

合规, 有例外

RoHS 豁免 (如适用/已知)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1

SCIP

e5bbf197-73b5-420b-90c0-0173b7b3b6b7

## 通用参数

端口 1

RJ45

端口 2

Crimp

物品描述

类别 1 的金属, 带扭折保护

外壳基本材料

铸锌

最小绝缘直径

0.85 mm

最大绝缘直径

1.05 mm

目录册

Cat.6A / Class EA (ISO/  
IEC 11801 2010)

插针镀层

镍, 镀金

连接线径, 硬导线

0.36...0.51 mm

连接导线截面积, 硬导线 (AWG)

AWG 26/1...AWG 24/1

连接直径, 软导线

0.46...0.61 mm

连接导线截面积, 软导线 (AWG)

AWG 27/7...AWG 24/7

MICE-分类 M

M3

MICE-分类 I

I3

MICE-分类 C

C1

MICE-分类 E

E3

最小护套直径

5 mm

最大护套直径

10 mm

屏蔽

360度; 全封闭外壳

防护等级

IP67

插拔次数

750

## 通用标准

连接器标准

IEC 61076-3-106 Var. 1,  
IEC 60603-7-51

证书号 (cULus)

E316369

## 电气特性

电源连接器耐压强度, 触点-触点, 最小  $\geq 1500$  V AC/DC

介电强度, 触点-触点

 $\geq 1000$  V AC/DC

## 分类

ETIM 8.0

EC001121

ETIM 9.0

EC001121

ETIM 10.0

EC001121

ECLASS 14.0

27-44-03-90

ECLASS 15.0

27-44-03-90


**IE-PS-V01M-RJ45-TH-BP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

图纸

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

尺寸图



## IE-PS-V01M-RJ45-TH-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 附件

## 防尘盖



保护您的设备，防止灰尘和污垢。

## 通用订货数据

类型	IE-PP-V01P	版本
订货号	<a href="#">1965690000</a>	插头外壳-防护板
GTIN (EAN)	4032248653911	
数量	10 ST	

## 空白



ESG 采用 Multicard 格式, 用于多种常用电气设备, 是久经考验的标记号。高品质的设备与高对比度外观相得益彰。适合于以下设备生产商的设备: Siemens、ABB、Beckhoff 等。

优点:

- 可根据型号选择自粘式或卡入式标签
- 为断路器等设备提供导轨安装式 ESG 标记号。
- 根据说明采用激光进行个性化打印

针对定制打印: 请根据您的标签技术规范, 向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版 (无需安装)。

## 通用订货数据

类型	ESG 9/11 K MC NE WS	版本
订货号	<a href="#">1857440000</a>	ESG, 设备标识牌 x 11 mm, PA 66, 颜色编码: 白色, 自我粘贴的
GTIN (EAN)	4032248402731	
数量	200 ST	