IE-PS-V04P-RJ45-FH



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







PushPull 接插件 符合 IEC 61076-3-106 Var.4 (IEC24702) 塑料,带 RJ45插芯

通用订货数据

版本	RJ45 插头,无需工具, 类别4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
订货号	<u>1963160000</u>
类型	IE-PS-V04P-RJ45-FH
GTIN (EAN)	4032248651665
数量	10 items

IE-PS-V04P-RJ45-FH



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批			
MANAGO 212T			
MAMID 认证	c (ՄL) us		
	LISTED		
ROHS	一致		
JL File Number Search	<u>UL网站</u> E316369		
证书号 (cULus)	E3 10309		
尺寸和重量			
	30.48 g		
温度			
存储温度		工作温度	-40 °C70 °C
安装温度			
环保产品合规			
RoHS 合规状态	合规,无例外		
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注	物质 (SVHC)	
通用参数			
端口1	RJ45	端口 2	IDC
物品描述		. <u> </u>	EIA/TIA T568 A, EIA/TIA
		<u> </u>	T568 B, PROFINET
颜色编码	黑色	外壳基本材料	PA UL 94 V0
最小绝缘直径	0.85 mm	最大绝缘直径	1.6 mm
目录册	Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010)	插针镀层	镍,镀金
连接线经,硬导线	0.40.64 mm	连接导线截面积,硬导线 (AWG)	AWG 24AWG 22
连接直径,软导线	0.480.76 mm	连接导线截面积,软导线 (AWG)	AWG 26AWG 22
MICE-分类 M	M3	MICE-分类 I	13
MICE-分类 C	C1	MICE-分类 E	E3
最小护套直径	5 mm	最大护套直径	10 mm
屏蔽	360度;全封闭外壳	防护等级	IP67
插拔次数	750	可重新联接	≥ 10 次(对于相同或较大 截面积而言)
通用标准			
连接器标准	IEC 61076-3-106 Var. 4,	专用通信电缆设备	PROFINET 安装说明
证书号 (cULus)	IEC 60603-7-51 E316369		
	2010000		
电气特性			
电源联接器耐压强度,触点-触点,最	/∫\ ≥ 1500 V AC/DC	介电强度,触点-触点	≥ 1000 V AC/DC
分类			
ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121

目录日期/图纸 2

数据信息页

IE-PS-V04P-RJ45-FH



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 9.0	27-44-03-90
ECLASS 9.1	27-44-03-90	ECLASS 10.0	27-44-03-90
ECLASS 11.0	27-44-03-90	ECLASS 12.0	27-44-03-90
ECLASS 13.0	27-44-03-90	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

数据信息页

IE-PS-V04P-RJ45-FH




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸

尺寸图



IE-PS-V04P-RJ45-FH



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

防尘盖



保护您的设备,防止灰尘和污垢。

通用订货数据

类型 IE-PP-V04P 订货号 1963890000

4032248646319


数量 10 ST

GTIN (EAN)

版本

插头外壳-防护板

空白



ESG 采用 Multicard 格式, 用于多种常用电气设备, 是久经考 验的标记号。高品质的设备与高对比度外观相得益彰。 适合于以下设备生产商的设备: Siemens、ABB、Beckhoff 等。

优点:

- 可根据型号选择自粘式或卡入式标签
- 为断路器等设备提供导轨安装式 ESG 标记号。
- 根据说明采用激光进行个性化打印

针对定制打印: 请根据您的标签技术规范,向我们发送一 个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版(无需安装)。

通用订货数据

类型 ESG 9/11 K MC NE WS

1857440000

版本

4032248402731

GTIN (EAN) 数量 200 ST ESG, 设备标识牌 x 11 mm, PA 66, 颜色编码: 白色, 自我粘贴的

压接工具

订货号



如需带电工作,必须遵守特定规则并使用专为该用途生产 并经过检验的工具。

魏德米勒为用户提供全面的、符合国内外检测标准的绝缘 钳产品。

所有绝缘钳都根据 DIN EN 60900 检验和生产。 绝缘钳的设计符合人体工程学,适合手的形状。这样可以 更好地握在手里、不会夹住手指、工作起来也比较省力。

5 目录日期 / 图纸

数据信息页

IE-PS-V04P-RJ45-FH



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

通用订货数据

 类型
 PWZ RJ45
 版本

 订货号
 1118040000
 压接工具

 GTIN (EAN)
 4032248899197

数量 1 ST