

**IE-PS-V04P-RJ45-FH-BP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



PushPull 接插件 符合 IEC 61076-3-106 Var.4 (IEC24702)  
塑料, 带 RJ45插芯

通用订货数据

|            |   |
|------------|---|
| 版本         | RJ45 插头, 无需工具, 类别4, 带扭折保护, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010) |
| 订货号        | <a href="#">1963170000</a>  |
| 类型         | IE-PS-V04P-RJ45-FH-BP   |
| GTIN (EAN) | 4032248653980   |
| 数量         | 10 items  |

## IE-PS-V04P-RJ45-FH-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS

一致

UL File Number Search

[UL 网站](#)

证书号 (cULus)

E316369

## 尺寸和重量

净重

39.1 g

## 温度

存储温度

工作温度

-40 °C...70 °C

安装温度

## 环保产品合规

RoHS 合规状态

合规, 无例外

REACH SVHC

不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 通用参数

|                    |                       |           |  |
|--------------------|-----------------------|-----------|--|
| 端口 1               | RJ45                  | 端口 2      | IDC                                    |
| 物品描述               | 类别 4, 带扭折保护           | 颜色编码      | 黑色                                     |
| 外壳基本材料             | PA UL 94 V0           | 最小绝缘直径    | 0.85 mm                                |
| 最大绝缘直径             | 1.6 mm                | 目录册       | Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010) |
| 插针镀层               | 镍, 镀金                 | 连接线径, 硬导线 | 0.4...0.64 mm                          |
| 连接导线截面积, 硬导线 (AWG) | AWG 24...AWG 22       | 连接直径, 软导线 | 0.48...0.76 mm                         |
| 连接导线截面积, 软导线 (AWG) | AWG 26...AWG 22       | MICE-分类 M | M3                                     |
| MICE-分类 I          | I3                    | MICE-分类 C | C1                                     |
| MICE-分类 E          | E3                    | 最小护套直径    | 5 mm                                   |
| 最大护套直径             | 10 mm                 | 屏蔽        | 360度; 全封闭外壳                            |
| 防护等级               | IP67                  | 插拔次数      | 750                                    |
| 可重新联接              | ≥ 10 次 (对于相同或较大截面积而言) |           |  |

## 通用标准

|             |   |          |               |
|-------------|---|----------|---------------|
| 连接器标准       | IEC 61076-3-106 Var. 4,<br>IEC 60603-7-51 | 专用通信电缆设备 | PROFINET 安装说明 |
| 证书号 (cULus) | E316369                                   |          |               |


## 电气特性

|                      |                |             |                |
|----------------------|----------------|-------------|----------------|
| 电源连接器耐压强度, 触点-触点, 最小 | ≥ 1500 V AC/DC | 介电强度, 触点-触点 | ≥ 1000 V AC/DC |
|----------------------|----------------|-------------|----------------|

## 分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001121    | ETIM 9.0    | EC001121    |
| ETIM 10.0   | EC001121    | ECLASS 14.0 | 27-44-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-03-90 |             |             |

尺寸图



## IE-PS-V04P-RJ45-FH-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 附件

## 防尘盖



保护您的设备，防止灰尘和污垢。

## 通用订货数据

|            |                            |          |  |
|------------|----------------------------|----------|--|
| 类型         | IE-PP-V04P                 | 版本       |  |
| 订货号        | <a href="#">1963890000</a> | 插头外壳-防护板 |  |
| GTIN (EAN) | 4032248646319              |          |  |
| 数量         | 10 ST                      |          |  |

## 空白



ESG 采用 Multicard 格式, 用于多种常用电气设备, 是久经考验的标记号。高品质的设备与高对比度外观相得益彰。适合于以下设备生产商的设备: Siemens、ABB、Beckhoff 等。

优点:


- 可根据型号选择自粘式或卡入式标签
- 为断路器等设备提供导轨安装式 ESG 标记号。
- 根据说明采用激光进行个性化打印

针对定制打印: 请根据您的标签技术规范, 向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版 (无需安装)。

## 通用订货数据

|            |                            |  |  |
|------------|----------------------------|--|--|
| 类型         | ESG 9/11 K MC NE WS        | 版本   |  |
| 订货号        | <a href="#">1857440000</a> | ESG, 设备标识牌 x 11 mm, PA 66, 颜色编码: 白色, 自我粘贴的 |  |
| GTIN (EAN) | 4032248402731              |  |  |
| 数量         | 200 ST                     |  |  |

## 压接工具



如需带电工作, 必须遵守特定规则并使用专为该用途生产并经过检验的工具。

魏德米勒为用户提供全面的、符合国内外检测标准的绝缘钳产品。

所有绝缘钳都根据 DIN EN 60900 检验和生产。

绝缘钳的设计符合人体工程学, 适合手的形状。这样可以更好地握在手里, 不会夹住手指, 工作起来也比较省力。

## IE-PS-V04P-RJ45-FH-BP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 附件

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### 通用订货数据

|            |                            |      |  |
|------------|----------------------------|------|--|
| 类型         | PWZ RJ45                   | 版本   |  |
| 订货号        | <a href="#">1118040000</a> | 压接工具 |  |
| GTIN (EAN) | 4032248899197              |      |  |
| 数量         | 1 ST                       |      |  |