数据信息页

IE-PS-V04P-RJ45-TH



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







PushPull 接插件 符合 IEC 61076-3-106 Var.4 (IEC24702) 塑料,带 RJ45插芯

通用订货数据

版本	RJ45 压接插头, 类别4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
订货号	<u>1963180000</u>
类型	IE-PS-V04P-RJ45-TH
GTIN (EAN)	4032248653973
数量	10 items

IE-PS-V04P-RJ45-TH



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

中加

MAMID 认证



ROHS	一致
UL File Number Search	<u>UL 网站</u>
证书号 (cULus)	E316369

尺寸和重量

净重 26.9 g

温度

存储温度	工作温度	-40 °C70 °C
安装温度		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规,无例外
RoHS 台规状态	
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用参数

端口1	RJ45	端口 2	Crimp
物品描述	类别4	外壳基本材料	PA UL 94 V0
最小绝缘直径	0.85 mm	最大绝缘直径	1.05 mm
目录册	Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010)	插针镀层	镍,镀金
连接线经,硬导线	0.360.51 mm	连接导线截面积,硬导线 (AWG)	AWG 26/1AWG 24/1
连接直径,软导线	0.460.61 mm	连接导线截面积,软导线 (AWG)	AWG 27/7AWG 24/7
MICE-分类 M	M3	MICE-分类 I	13
MICE-分类 C	C1	MICE-分类 E	E3
最小护套直径	5 mm	- 最大护套直径	10 mm
屏蔽	360度;全封闭外壳		IP67
插拔次数	750		

通用标准

连接器标准	IEC 61076-3-106 Var. 4, IEC 60603-7-51	证书号 (cULus)	E316369
	120 00000 7 0 1		

电气特性

分类

EC001121	ETIM 7.0	EC001121
EC001121	ETIM 9.0	EC001121
EC001121	ECLASS 9.0	27-44-03-90
27-44-03-90	ECLASS 10.0	27-44-03-90
27-44-03-90	ECLASS 12.0	27-44-03-90
27-44-03-90	ECLASS 14.0	27-44-03-90
27-44-03-90		
	EC001121 EC001121 27-44-03-90 27-44-03-90 27-44-03-90	EC001121 ETIM 9.0 EC001121 ECLASS 9.0 27-44-03-90 ECLASS 10.0 27-44-03-90 ECLASS 12.0 27-44-03-90 ECLASS 14.0

目录日期/图纸 2

数据信息页

IE-PS-V04P-RJ45-TH




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸

尺寸图



IE-PS-V04P-RJ45-TH



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

防尘盖



保护您的设备、防止灰尘和污垢。

通用订货数据

类型 IE-PP-V04P 订货号 <u>1963890000</u>

GTIN (EAN) 4032248646319

数量 10 ST

版本

插头外壳-防护板

空白



ESG 采用 Multicard 格式, 用于多种常用电气设备, 是久经考验的标记号。高品质的设备与高对比度外观相得益彰。适合于以下设备生产商的设备:Siemens、ABB、Beckhoff等。

优点:

- 可根据型号选择自粘式或卡入式标签
- 为断路器等设备提供导轨安装式 ESG 标记号。
- 根据说明采用激光进行个性化打印

针对定制打印: 请根据您的标签技术规范,向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件,或使用 M-Print PRO 在线版(无需安装)。

通用订货数据

类型 ESG 9/11 K MC NE WS 版本

订货号 1857440000

GTIN (EAN) 4032248402731

数量 200 ST

ESG, 设备标识牌 x 11 mm, PA 66, 颜色编码: 白色, 自我粘贴的

编制日期 16.11.2025 07:29:56 MEZ

目录日期/图纸 4