

IE-PS-V04P-RJ45-TH-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



PushPull 接插件 符合 IEC 61076-3-106 Var.4 (IEC24702)
塑料, 带 RJ45插芯

通用订货数据

| | |
|------------|---|
| 版本 | RJ45 压接插头, 类别4, 带扭折保护, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010) |
| 订货号 | 1963190000 |
| 类型 | IE-PS-V04P-RJ45-TH-BP |
| GTIN (EAN) | 4032248651672 |
| 数量 | 1 items |

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

UL File Number Search

[UL 网站](#)

证书号 (cULus)

E316369

尺寸和重量

净重

2.7 g

温度

存储温度

工作温度

-40 °C...70 °C

安装温度

环保产品合规

RoHS 合规状态

合规, 无例外

REACH SVHC

不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用参数

| | | | |
|-----------|---|--------------------|---------------------|
| 端口 1 | RJ45 | 端口 2 | Crimp |
| 物品描述 | 类别 4, 带扭折保护 | 外壳基本材料 | PA UL 94 V0 |
| 最小绝缘直径 | 0.85 mm | 最大绝缘直径 | 1.05 mm |
| 目录册 | Cat. 6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010) | 插针镀层 | 镍, 镀金 |
| 连接线径, 硬导线 | 0.36...0.51 mm | 连接导线截面积, 硬导线 (AWG) | AWG 26/1...AWG 24/1 |
| 连接直径, 软导线 | 0.46...0.61 mm | 连接导线截面积, 软导线 (AWG) | AWG 27/7...AWG 24/7 |
| MICE-分类 M | M3 | MICE-分类 I | I3 |
| MICE-分类 C | C1 | MICE-分类 E | E3 |
| 最小护套直径 | 5 mm | 最大护套直径 | 10 mm |
| 屏蔽 | 360度; 全封闭外壳 | 防护等级 | IP67 |
| 插拔次数 | 750 | | |

通用标准

| | | | |
|-------|--|-------------|---------|
| 连接器标准 | IEC 61076-3-106 Var. 4, IEC 60603-7-5 1 | 证书号 (cULus) | E316369 |
|-------|--|-------------|---------|

电气特性

| | | | |
|----------------------|----------------|-------------|----------------|
| 电源连接器耐压强度, 触点-触点, 最小 | ≥ 1500 V AC/DC | 介电强度, 触点-触点 | ≥ 1000 V AC/DC |
|----------------------|----------------|-------------|----------------|

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001121 | ETIM 9.0 | EC001121 |
| ETIM 10.0 | EC001121 | ECLASS 14.0 | 27-44-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-03-90 | | |

安装开孔



Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

IE-PS-V04P-RJ45-TH-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

防尘盖



保护您的设备，防止灰尘和污垢。

通用订货数据

| | | | |
|------------|----------------------------|----------|--|
| 类型 | IE-PP-V04P | 版本 | |
| 订货号 | 1963890000 | 插头外壳-防护板 | |
| GTIN (EAN) | 4032248646319 | | |
| 数量 | 10 ST | | |

空白



ESG 采用 Multicard 格式, 用于多种常用电气设备, 是久经考验的标记号。高品质的设备与高对比度外观相得益彰。适合于以下设备生产商的设备: Siemens、ABB、Beckhoff 等。

优点:

- 可根据型号选择自粘式或卡入式标签
- 为断路器等设备提供导轨安装式 ESG 标记号。
- 根据说明采用激光进行个性化打印

针对定制打印: 请根据您的标签技术规范, 向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版 (无需安装)。

通用订货数据

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| 类型 | ESG 9/11 K MC NE WS | 版本 | |
| 订货号 | 1857440000 | ESG, 设备标识牌 x 11 mm, PA 66, 颜色编码: 白色, 自我粘贴的 | |
| GTIN (EAN) | 4032248402731 | | |
| 数量 | 200 ST | | |