数据信息页

IE-PS-V01M-2SC-POF-BP



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Bayonett 接插件套件, IEC 61076-3-106, Var.1 (EtherNet/IP) RJ45 金属插芯,含SC 插芯

通用订货数据

版本	FO 连接器, 变体 1,SC-RJ POF,带抗扭结保护, IP67		
订货号	<u>1963290000</u>		
类型	IE-PS-V01M-2SC-POF-BP		
GTIN (EAN)	4032248651764		
数量	10 items		

目录日期/图纸 1

IE-PS-V01M-2SC-POF-BP



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批				
ROHS	一致			
	±χ			
マママ マママ マママ マママ マママ マママ マママ マママ マママ ママ				
菜	137 mm	深度 (英寸)	5.3937 inch	
·····································	30 mm	高度 (英寸)	1.1811 inch	
宽 度	30 mm	宽度 (英寸)	1.1811 inch	
争重	158.2 g			
温度				
5.4%3 帝		工作泪床	40 °C 70 °C	
字储温度 安装温度		工作温度	-40 °C70 °C	
不保产品合规			1	
RoHS 合规状态	合规,有例外			
RoHS 豁免(如适用/已知)	6c			
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1			
SCIP	e5bbf197-73b5-420b-90c0-0173b7b3b6b7			
通用参数				
物品描述 物品描述	变体 1,SC-RJ POF,带抗		其他	
	扭结保护			
小壳基本材料	铸锌	最大护套直径	10 mm	
最小护套直径	5 mm	防护等级	IP67	
重拔次数	500	光纤类型	POF	
插入损耗	0.5 dB 单模, 0.4 dB 多模,≤ 1.0 dB POF	端口1	SCRJ	
端口 2	快速联接系统:压接,切割	插芯外壳材料	PA, 铸锌	
回流损失(衰减)	40 dB 单模; 30 dB 多模			
通用标准				
* + → \ +	JEO 04070 0 400 V 4			
至接器标准	IEC 61076-3-106 Var. 1, IEC 61754-24			
分类				
ETIM 6.0	EC001122	ETIM 7.0	EC001122	
TIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122	
TIM 10.0	EC001122	ECLASS 9.0	19-17-01-22	
ECLASS 9.1	19-17-01-22	ECLASS 10.0	19-17-01-22	
CLASS 11.0	19-17-01-22	ECLASS 12.0	19-17-01-22	
ECLASS 13.0	19-17-01-22	ECLASS 14.0	19-17-01-22	
ECLASS 15.0	19-17-01-22	LOLAGO IT.O	10-17-01-22	
LULAUU IU.U	10-17-01-22			

目录日期/图纸 2

IE-PS-V01M-2SC-POF-BP



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸 尺寸图

数据信息页

IE-PS-V01M-2SC-POF-BP



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

压接套件

压接套件

通用订货数据

 类型
 TOOL SET IE-POF
 版本

 订货号
 1208930000
 压接钳: HTX-IE-POF, 剥线工具: Multi-Stripax IE-POF

 GTIN (EAN)
 4032248990283

 数量
 1 ST

防尘盖

保护您的设备, 防止灰尘和污垢。

通用订货数据

 类型
 IE-PP-V01P
 版本

 订货号
 1965690000
 插头外壳-防护板

 GTIN (EAN)
 4032248653911

 数量
 10 ST

空白

ESG 采用 Multicard 格式, 用于多种常用电气设备, 是久经考验的标记号。高品质的设备与高对比度外观相得益彰。适合于以下设备生产商的设备:Siemens、ABB、Beckhoff等。

优点:

- 可根据型号选择自粘式或卡入式标签
- 为断路器等设备提供导轨安装式 ESG 标记号。
- 根据说明采用激光进行个性化打印

针对定制打印: 请根据您的标签技术规范,向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件,或使用 M-Print PRO 在线版(无需安装)。

4

IE-PS-V01M-2SC-POF-BP



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

订货号

GTIN (EAN)

通用订货数据

类型 ESG 9/11 K MC NE WS

1857440000

4032248402731

数量 200 ST

版本 ESG, 设备标识牌 x 11 mm, PA 66, 颜色编码: 白色, 自我粘贴的