

**IE-PS-V01M-2SC-SM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Bayonet 接插件套件, IEC 61076-3-106, Var. 1  
(EtherNet/IP) RJ45 金属插芯, 含SC 插芯

**通用订货数据**

版本	FO 连接器, 类别1, SC-Duplex单模式, IP67
订货号	<a href="#">1963300000</a>
类型	IE-PS-V01M-2SC-SM
GTIN (EAN)	4032248651771
数量	10 items
交货状态	本产品即将停产。
有效期	2025-04-08T00:00:00+02:00

**IE-PS-V01M-2SC-SM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技术数据****审批**

ROHS	一致
------	----

**尺寸和重量**

深	87 mm	深度 (英寸)	3.4252 inch
高度	30 mm	高度 (英寸)	1.1811 inch
宽度	30 mm	宽度 (英寸)	1.1811 inch
净重	12 g		

**温度**

存储温度	工作温度	-40 °C...70 °C
安装温度		

**环保产品合规**

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	e5bbf197-73b5-420b-90c0-0173b7b3b6b7

**通用参数**

物品描述	类别1, SC-Duplex单模式	颜色编码	其他
外壳基本材料	铸锌	最大护套直径	10 mm
最小护套直径	5 mm	防护等级	IP67
插拔次数	500	光纤类型	单模
插入损耗	0.5 dB 单模; 0.4 dB 多模; 1.5 dB POF	端口1	SCRJ
端口 2	粘合、压接、抛光	插芯外壳材料	PA, 铸锌
回流损失 (衰减)	40 dB 单模; 30 dB 多模		

**通用标准**

连接器标准	IEC 61076-3-106 Var. 1, IEC 61754-24
-------	---

**分类**

ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 14.0	19-17-01-22
ECLASS 15.0	19-17-01-22		


**IE-PS-V01M-2SC-SM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**图纸**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**尺寸图**



**IE-PS-V01M-2SC-SM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**附件****防尘盖**

保护您的设备，防止灰尘和污垢。

**通用订货数据**

类型	IE-PP-V01P	版本
订货号	<a href="#">1965690000</a>	插头外壳-防护板
GTIN (EAN)	4032248653911	
数量	10 ST	

**空白**

ESG 采用 Multicard 格式, 用于多种常用电气设备, 是久经考验的标记号。高品质的设备与高对比度外观相得益彰。  
 适合于以下设备生产商的设备 : Siemens、ABB、Beckhoff 等。

**优点 :**

- 可根据型号选择自粘式或卡入式标签
- 为断路器等设备提供导轨安装式 ESG 标记号。
- 根据说明采用激光进行个性化打印

针对定制打印 : 请根据您的标签技术规范, 向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版 (无需安装)。

**通用订货数据**

类型	ESG 9/11 K MC NE WS	版本
订货号	<a href="#">1857440000</a>	ESG, 设备标识牌 x 11 mm, PA 66, 颜色编码: 白色, 自我粘贴的
GTIN (EAN)	4032248402731	
数量	200 ST	