

IE-PS-V04P-2SC-MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



PushPull 接插件 符合IEC 61076-3-106 Var.4 (IEC24702)
塑料, 带 SC-插芯

通用订货数据

版本	FO 连接器, 类别4, SC-Duplex多种模式, IP67
订货号	1963360000
类型	IE-PS-V04P-2SC-MM
GTIN (EAN)	4032248651832
数量	10 items
交货状态	本产品即将停产。
有效期	2025-04-08T00:00:00+02:00

IE-PS-V04P-2SC-MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

深	81.3 mm	深度 (英寸)	3.2008 inch
高度	20.1 mm	高度 (英寸)	0.7913 inch
宽度	20.2 mm	宽度 (英寸)	0.7953 inch
净重	30.7 g		

温度

存储温度	工作温度	-40 °C...70 °C
安装温度		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

通用参数

物品描述	类别4, SC-Duplex多种模式	颜色编码	其他
外壳基本材料	PA UL 94 V0	最大护套直径	10 mm
最小护套直径	5 mm	防护等级	IP67
插拔次数	500	光纤类型	多重模式
插入损耗	0.5 dB 单模; 0.4 dB 多模; 1.5 dB POF	端口 1	SCRJ
端口 2	粘合、压接、抛光	插芯外壳材料	PA, 镀锌
回流损失 (衰减)	40 dB 单模; 30 dB 多模		

通用标准

连接器标准 IEC 61076-3-106 Var. 4,
IEC 61754-24

分类

ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 14.0	19-17-01-22
ECLASS 15.0	19-17-01-22		


IE-PS-V04P-2SC-MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸

尺寸图



IE-PS-V04P-2SC-MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

防尘盖




保护您的设备，防止灰尘和污垢。

通用订货数据

类型	IE-PP-V04P	版本	
订货号	1963890000	插头外壳-防护板	
GTIN (EAN)	4032248646319		
数量	10 ST		

空白



ESG 采用 Multicard 格式, 用于多种常用电气设备, 是久经考验的标记号。高品质的设备与高对比度外观相得益彰。适合于以下设备生产商的设备: Siemens、ABB、Beckhoff 等。

优点:

- 可根据型号选择自粘式或卡入式标签
- 为断路器等设备提供导轨安装式 ESG 标记号。
- 根据说明采用激光进行个性化打印

针对定制打印: 请根据您的标签技术规范, 向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版 (无需安装)。

通用订货数据

类型	ESG 9/11 K MC NE WS	版本	
订货号	1857440000	ESG, 设备标识牌 x 11 mm, PA 66, 颜色编码: 白色, 自我粘贴的	
GTIN (EAN)	4032248402731		
数量	200 ST		