数据信息页

IE-PS-V04P-2SC-POF



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







PushPull 接插件 符合IEC 61076-3-106 Var.4 (IEC24702) 塑料,带 SC-插芯

通用订货数据

	·		
版本	FO 连接器, 规格 4,SC-RJ POF, IP67		
订货号	<u>1963380000</u>		
类型	IE-PS-V04P-2SC-POF		
GTIN (EAN)	4032248651856		
数量	10 items		

IE-PS-V04P-2SC-POF



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批				
DOLLO	Σh			
ROHS	一致 ————————————————————————————————————			
尺寸和重量				
深	81.3 mm	深度 (英寸)	3.2008 inch	
高度	20.1 mm	高度 (英寸)	0.7913 inch	
宽度	20.2 mm	宽度 (英寸)	0.7953 inch	
重	33.6 g			
温度		,		
字储温度		工作温度	-40 °C70 °C	
安装温度				
不保产品合规				
RoHS 合规状态	合规,有例外			
RoHS 豁免(如适用/已知)	6c			
REACH SVHC	Lead 7439-92-1			
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55			
通用参数				
r- u 1#77	±□±5 4 00 B L B05	在 <i>有 (</i> 內亞	++ //-	
物品描述 小声其大社料	规格 4,SC-RJ POF PA UL 94 VO	颜色编码	<u>其他</u> 10 mm	
小克基本材料 3.小拉奈克经		最大护套直径		
最小护套直径	5 mm	防护等级	IP67 POF	
重拔次数 毛 > +B +5	500	光纤类型		
插入损耗	0.5 dB 单模, 0.4 dB 多模,≤ 1.0 dB POF	端口1	SCRJ	
端口 2	快速联接系统:压接,切割	插芯外壳材料	PA, 铸锌	
回流损失(衰减)	40 dB 单模; 30 dB 多模			
通用标准			,	
连接器标准	IEC 61076-3-106 Var. 4, IEC 61754-24			
分类				
ETIM 6.0	EC001122	ETIM 7.0	EC001122	
TIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122	
TIM 10.0	EC001122	ECLASS 9.0	19-17-01-22	
CLASS 9.1	19-17-01-22	ECLASS 10.0	19-17-01-22	
	10 17 01 22	-		
	19-17-01-22	FCLASS 12 0	19-17-01-22	
ECLASS 11.0 ECLASS 13.0	19-17-01-22 19-17-01-22	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	19-17-01-22 19-17-01-22	

目录日期/图纸 2

数据信息页

IE-PS-V04P-2SC-POF




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸

尺寸图



数据信息页

IE-PS-V04P-2SC-POF



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

LWL-SC



LWL 插芯 SC, 适用于接插件 Var.1 / 4 / 14

通用订货数据

类型 IE-SCRJ-IP67-POF-100

订货号 1278430000

GTIN (EAN) 4050118069136

数量 100 ST

版本

FO 连接器,备用-压线端,带外壳 IP67

压接套件



压接套件

通用订货数据

类型 TOOL SET IE-POF 订货号 <u>1208930000</u>

GTIN (EAN) 4032248990283

数量 1 ST

版本

压接钳: HTX-IE-POF, 剥线工具: Multi-Stripax IE-POF

防尘盖



保护您的设备,防止灰尘和污垢。

通用订货数据

类型 IE-PP-V04P 订货号 <u>1963890000</u>

GTIN (EAN) 4032248646319

版本 插头外壳-防护板

数量 10 ST

目录日期/图纸 4

IE-PS-V04P-2SC-POF



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

空白



ESG 采用 Multicard 格式, 用于多种常用电气设备, 是久经考 验的标记号。高品质的设备与高对比度外观相得益彰。 适合于以下设备生产商的设备: Siemens、ABB、Beckhoff 等。

优点:

- 可根据型号选择自粘式或卡入式标签
- 为断路器等设备提供导轨安装式 ESG 标记号。
- 根据说明采用激光进行个性化打印

针对定制打印: 请根据您的标签技术规范,向我们发送一 个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件,或使用 M-Print PRO 在线版(无需安装)。

通用订货数据

类型 ESG 9/11 K MC NE WS

订货号 1857440000

4032248402731 GTIN (EAN)

200 ST 数量

ESG, 设备标识牌 x 11 mm, PA 66, 颜色编码: 白色, 自我粘贴的

5 目录日期 / 图纸